

**SAIH-3x0,25(PUR)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAIH-3x0,25(PUR)
Art.nr.	<a href="#">1902140000</a>
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Ledning, Antal poler : 3, Skärmad: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
GTIN (EAN)	4032248515882
Frp	100 m

## SAIH-3x0,25(PUR)

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 21,96 g

## Tekniska data för kabel

Antal poler	3	Ledararea	0,25 mm <sup>2</sup>
Ytterdiameter	4.1 ± 0.2 mm	Skärmad	Nej
Isolering	PP	Färgkodning	brun, blå, svart
Mantelmateriäl	PUR	Mantelfärg	svart
Halogener	Nej	Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C
Temperaturområde, fast lagd	-40...80 °C	Kärna i enlighet med UL AWM-stil	10493 (80 °C / 300 V)
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20233/21198 (80 °C / 300 V)	Släpkedjetålighet	Ja
Vridtålighet	360 °/m	Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter
Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter	Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>
hastighet	5 m/s	Böjcykler	2 Mio
Säker mot svetsstänk	Nej	Hybridkabel	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Konfigurerbar kabellängd	Nej
Hydrolysis and microbe resistant	Ja	Oljebeständighet	in accordance with IEC 60811:404
Flamhårdighet	in accordance with UL1581 UL/ CUL FT1, enligt IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-1-3, in accordance with IEC 60332-2-2		

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	26-12-16-13	eClass 5.1	27-06-91-90
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-11
eClass 9.1	27-06-90-90		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">WSCAD</a>