HS 4.2-12.7/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



MultiMark

Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon ledare, kablar eller enheter – MultiMark produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat, praktiskt märkningssortiment som kan användas tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara M-Print® PRO för alla användningsområden.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

Allmänna beställningsdata

Typ	HS 4.2-12.7/25 MM Y
Art.nr.	2437720000
Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 4.2 - 12.7 mm, 25.4 x 20.9 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118461213
Frp	1 000 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000 1140490000

HS 4.2-12.7/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	20,9 mm	Byggbredd (tum)	0,823 inch
Höjd	25,4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Nettovikt	0,6 g		

Allmänna data

Antal per rulle	1 000	Bredd	20,9 mm
Färgkod	gul	Halogener	Ja
Material	Polyolefin	Rekommenderade tillverkare	Fabrikstillverkning, Energi, Utrustningstillverkare, Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-55…135 °C		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Krympmån	3:1
Ledardiameter, max.	35 mm²	Ledardiameter, min.	6 mm²
Ledarytterdiameter	4.2 - 12.7 mm	Ledarytterdiameter, max.	12,7 mm
Ledarytterdiameter, min.	4,2 mm	Rekommenderad krymptemperatur	90 °C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN

HS 4.2-12.7/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

