

Apparatmärkning
MARKO-C.200X200X200 B/DR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Med Weidmüllers apparatmärkning uppfyller användare skyldigheten att märka utrustningskomponenter. För apparater från kända tillverkare erbjuder Weidmüller speciellt anpassade märkningar, både klassiskt självhäftande eller snabb rasterteknik med originaltrogna skyltar. Användarna kan själva skriva på apparatmärkningarna med lämpliga program och systemkompatibla utskrifts- eller plottersystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	MARKO-C.200X200X200 B/DR
Art.nr.	1700560001
Artikelbeteckning	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 200 x 200 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190896225
Frp	10 Stück

Apparatmärkning

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7,874 inch
Djup	0,05 mm	Byggdjup (tum)	0,002 inch
Nettovikt	10,2 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 10	Bredd	200 mm
Färgkod	gul	Limma
Material	Väv akrylbelagd	beständig Acrylcopolymer
Skrivna tecken	Symboler	Materialfärg enligt motståndskod
Text	Blixtpil i triangel	4
Utförande	självhäftande	Temperaturområde för användning
		-29...80 °C
		Textsfärg
		svart

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

Datablad

Apparatmärkning
MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

