

Plug-in relay 1 W, Width 15 mm, 230 V AC for LZS sockets

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fişi
ürün tipi tanımı	LZX

Genel teknik veriler

yüzdellik bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	15 %
şok mukavemeti	
• IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri)	
• tipik	10 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	
• AC-15'de 230 V'ta tipik	70 000
termik akım	16 A
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K

Kontrol devresi/ Kumanda

kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	230 V
• 60 V'ta anma değeri	230 V
kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1 anma değeri	50 Hz
• 2 anma değeri	60 Hz
besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri	50 ... 60 Hz
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 V'ta	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
röle tahrik modeli	kutuplanmış

ürün bileşeni soket modül	Hayır
---------------------------	-------

Yardımcı akım devresi

anahtar kontağı türü	değiştirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı	
• yardımcı kontaklar için	1
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'de	
• 250 V'ta	3 A

Ana akım devresi

gerilim türü	AC
--------------	----

Çıkışlar

akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'de	
• 250 V'ta 50/60 Hz'de	3 A




Bağlantılar/ Terminaller

ürün fonksiyonu	
• çıkarılabilir terminal	Hayır

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

montaj pozisyonu	isteğe göre
sabitleme türü	soket montajı
yükseklik	29 mm
genişlik	12,7 mm
derinlik	19,5 mm

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
 UR	 EAC	 EG-Konf.
	Miscellaneous	Confirmation

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:RT314730>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:RT314730>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT314730>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:RT314730&lang=en

