

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 3526 S2N H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Integrera, bygg ut och individualisera -  
Den passande kompletteringen för all typ av  
användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Montageplattor**

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | KTB MOPL 3526 S2N H                                                                                                                                        |
| Art.nr.           | <a href="#">1257680000</a>                                                                                                                                 |
| Artikelbeteckning | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 295 mm, Bredd: 199 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver |
| GTIN (EAN)        | 4050118049282                                                                                                                                              |
| Frp               | 1 Stück                                                                                                                                                    |

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 3526 S2N H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Bredd     | 199 mm | Byggbredd (tum) | 7,835 inch  |
| Höjd      | 295 mm | Bygghöjd (tum)  | 11,614 inch |
| Djup      | 1,5 mm | Byggdjup (tum)  | 0,059 inch  |
| Nettovikt | 700 g  |                 |             |

**Allmän information tillbehör**

|          |                             |                  |        |
|----------|-----------------------------|------------------|--------|
| Material | Rostfritt stål 1.4301 (304) | Materialtjocklek | 1,5 mm |
| Yta      | obehandlad                  |                  |        |

**Allmänna uppgifter**

|                  |            |          |                             |
|------------------|------------|----------|-----------------------------|
| Materialtjocklek | 1,5 mm     | Material | Rostfritt stål 1.4301 (304) |
| Yta              | obehandlad |          |                             |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.0 | 27-40-06-39 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                |