

Coupling link for direct coil mounting for SIRIUS contactors, Size S0 ... S3, 24 V DC ! Phased-out product! Successor is SIRIUS 3RH2



Figure similar

Genel teknik veriler:

ürün marka adı		SIRIUS
koruyucu ebadı		S0, S2
IP koruma türü ön tarafta		IP20
kirlilik derecesi		3
ürün bileşeni koruyucu anahtarlama		Evet
ortam sıcaklığı		
• depolama sırasında	°C	-40 ... +80
• işletim sırasında	°C	-25 ... +60
izolasyon gerilimi anma değeri	V	300

Kontrol devresi/ Kumanda:

gerilim türü kontrol besleme gerilimi		DC
kontrol besleme gerilimi 1		
• DC'de		
— anma değeri	V	24
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri solenoid		

- DC'de

0,7 ... 1,25

Yardımcı akım devresi:

kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için gecikmesiz anahtarlama		1
işletim akımı yardımcı kontaklar		
• AC-12'de		
— 24 V'ta	A	6
— 230 V'ta	A	6
• AC-15'de		
— 24 V'ta	A	3
— 230 V'ta	A	3
• DC-13'te		
— 24 V'ta	A	1
— 110 V'ta	A	0,2
— 220 V'ta	A	0,1

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar:

montaj pozisyonu		isteğe göre
sabitleme türü		direkt montaj
genişlik	mm	45
yükseklik	mm	35
derinlik	mm	50

Bağlantılar/ Terminaller:

bağlanabilir iletken kesit türü		
• yardımcı kontaklar için		
— tek telli		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— ince telli		
— kablo uç işlemeli		2x (0,5 ... 1,5 mm ²)

Sertifikalar/ Onaylar:

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



LRS

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax online generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RH1924-1GP11>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH1924-1GP11>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RH1924-1GP11&lang=en



Son deęişiklik:

17.09.2019