


PV fuse link, with blade contacts, NH1XL, In: 125 A, gPV, Un DC: 1500 V, front indicator



Versiyon

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ürün marka adı | SETRON |
| ürün tanımı | PV sigorta buşonu |
| ürün modeli | Ölçüm cihazı kontaklı |
| gösterge sensörü modeli | Ön gösterge |
| anahtar kontak modeli | Ölçüm cihazı kontaklı, gümüş |
| sigorta elemanı modeli | Fotovoltaik sigortası, HRC tip |

Genel teknik veriler

| | |
|---|-------|
| sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca | NH1XL |
| sigorta soketinin çalışma sınıfı | gPV |
| alternatif yük faktörü (WL) | 1 |

Besleme gerilimi

| | |
|----------------------------|---------|
| gerilim türü | DC |
| akım / AC'de / anma değeri | 125 A |
| besleme gerilimi | |
| • DC'de | 1 500 V |

Anahtarlama kapasitesi

| | |
|-------------------------|--|
| anahtarlama akım durumu | |
|-------------------------|--|

- DC'de / IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri

30 kA

Dağıtma

Güç kaybı [W] 29 W

Güç kaybı [W]

- akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına
- maksimum

29 W

29 W

Ürün Detayı

ürün açıklaması Karıştırma yok

Aksesuar / teslimat kapsamına dahil Bıçak kontaklı

Mekanik Tasarım

montaj pozisyonu isteğe bağlı, tercihen dikey

Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı -20 ... +50 °C

Çevre kategorisi % 95 bağlı nemde -20 ila +50

Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

F

F

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NE1222-5E>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NE1222-5E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1222-5E

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

