

Contactor, AC-1, 4-pole, 800 A, main contacts 4 NO, Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC, AC operation 110 V AC 50 Hz/120 V AC 60 Hz



Figure similar

IP koruma türü ön tarafta	IP00
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	Q
kutup sayısı ana devre için	4
kapayıcı sayısı ana kontaklar için	4
açıcı sayısı ana kontaklar için	0
işletim akımı <ul style="list-style-type: none">• AC-1'de 400 V'ta — 40 °C ortam sıcaklığında anma değeri• AC-3'te 400 V'ta anma değeri	800 A 550 A
işletim kapasitesi <ul style="list-style-type: none">• AC-1'de 400 V'ta anma değeri• AC-3'te 400 V'ta anma değeri	525 kW 280 kW
gerilim türü kontrol besleme gerilimi	AC
kontrol besleme gerilimi AC'de <ul style="list-style-type: none">• 50 Hz'de anma değeri	110 V

kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1 anma değeri	50 Hz
• 2 anma değeri	60 Hz
aktivasyon modeli anahtar tahriki	konvensiyonel
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	2
• gecikmesiz anahtarlama	2
• sonradan devreye giren	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	
• gecikmesiz anahtarlama	2
• ön anahtarlama	0
anahtar elemanları kodu ve kod harfi	22
sabitleme türü	vidalı sabitleme
• sıra montajı	Evet
yükseklik	272 mm
genişlik	266 mm
derinlik	225,5 mm
elektrik bağlantısı modeli	
• ana devre için	vida bağlantısı
• yardımcı ve kontrol devreleri için	vida bağlantısı

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TK1542-0AF0>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1542-0AF0>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1542-0AF0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1542-0AF0&lang=en

Karakteristik eğri: Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1542-0AF0/char>

Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK1542-0AF0&objecttype=14&gridview=view1>

Son değişiklik:

12.09.2019