

Contactör, 3-pole, 1200 A/AC-1 Main contacts 3 NO Auxiliary contacts 3 NO + 2 NC, AC operation 220-240 V AC, 50/60 Hz

IP koruma türü ön tarafta	IP00
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	Q
kutup sayısı ana devre için	3
kapayıcı sayısı ana kontaklar için	3
açıcı sayısı ana kontaklar için	0
işletim akımı <ul style="list-style-type: none">AC-1'de 400 V'ta — 40 °C ortam sıcaklığında anma değeriAC-3'te 400 V'ta anma değeri	1 200 A 700 A
işletim kapasitesi <ul style="list-style-type: none">AC-1'de 400 V'ta anma değeriAC-3'te 400 V'ta anma değeri	655 kW 370 kW
gerilim türü kontrol besleme gerilimi	AC
kontrol besleme gerilimi AC'de <ul style="list-style-type: none">50 Hz'de anma değeri	240 ... 208 V
kontrol besleme gerilimi frekansı <ul style="list-style-type: none">1 anma değeri2 anma değeri	50 Hz 50 Hz
aktivasyon modeli anahtar tahriki	konvensiyonel
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için <ul style="list-style-type: none">gecikmesiz anahtarlamasonradan devreye giren	2 2 0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için <ul style="list-style-type: none">gecikmesiz anahtarlamaön anahtarlama	2 0
anahtar elemanları kodu ve kod harfi	22
sabitlenme türü <ul style="list-style-type: none">sıra montajı	vidalı sabitleme Evet
yükseklik	272 mm
genişlik	266 mm
derinlik	225,5 mm
elektrik bağlantısı modeli <ul style="list-style-type: none">ana devre için	vida bağlantısı

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TK1832-0AM7>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1832-0AM7>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1832-0AM7>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1832-0AM7&lang=en

Karakteristik eğri: Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1832-0AM7/char>

Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK1832-0AM7&objecttype=14&gridview=view1>

Son değişiklik:

12.09.2019