

**SwitchMark
SM 36/18-30 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Förebyggande av felmanövrering: SM**

MultiMark apparatmärkning kan användas med märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än används, säkerställer de att alla komponenter, som styr- och signalanordningar från olika leverantörer, tydligt märks upp.

Dina fördelar med MultiMark

- Dubbellaminerad polyester
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Typ | SM 36/18-30 MM WS VPE100 |
| Art.nr. | 2497020000 |
| Artikelbeteckning | SwitchMark, Apparatmärkning, 56 x 36 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118508529 |
| Frp | 100 Stück |
| anpassad skrivare | 2430920000 2448870000 |

**SwitchMark
SM 36/18-30 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd | 36 mm | Byggbredd (tum) | 1,417 inch |
| Höjd | 56 mm | Bygghöjd (tum) | 2,205 inch |
| Djup | 0,1 mm | Byggdjup (tum) | 0,004 inch |
| Nettovikt | 0,056 g | Diameter | 30 mm |

Allmänna data

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| Bredd | 36 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Färgkod | vit | Godkännande enligt UL 969 | Ja |
| Halogener | Nej | Limma | Akrylatlim |
| Material | Polyester | Teckenfältets storlek | 18 x 36 mm |
| Temperaturområde för användning | -40...120 °C | Utförande | halogenfri, självhäftande |

Apparatmärkning

| | |
|----------|-------|
| Diameter | 30 mm |
|----------|-------|

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Teknikuppgifter | EPLAN |
|-----------------|-----------------------|

Datablad

**SwitchMark
SM 36/18-30 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

