


**OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus
TERMINALBOX
AP MCZ1.5 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjäderanslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP MCZ1.5 BL
Art.nr.	2463210000
Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX blå, Ändplatta, Bredd: 1.5 mm
GTIN (EAN)	4050118481303
Frp	50 Stück

OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	91 mm	Bygglängd (tum)	3,583 inch
Bredd	1,5 mm	Byggbredd (tum)	0,059 inch
Höjd	55,85 mm	Bygghöjd (tum)	2,199 inch
Nettovikt	5,961 g		

Karakteristiska systemvärden

Utförande	Ändplatta	Skyddsklass	IP20
-----------	-----------	-------------	------

Materialdata

Färgkod	blå	Färgtabell (jämförbar)	RAL 5012
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relativ fuktighet vid lagring, max	80 %	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	120 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	120 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000886	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

Anmärkningar

Anmärkningar

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Datablad

**OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus
TERMINALBOX
AP MCZ1.5 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

