

Plug-in relay, 3 changeover contacts Relay with LED 28 mm, 24 V DC



ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fişi
ürün tipi tanımı	LZX
Genel teknik veriler	
alınan efektif güç	1 200 mW
yüzdelerik bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	10 %
şok mukavemeti	
• IEC 60068-2-27 uyarınca	10g / 11 ms
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değişirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri)	
• tipik	20 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	
• AC-15'de 230 V'ta tipik	300 000
termik akım	10 A
referans işaretini DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işaretini IEC 81346-2:2009 uyarınca	K

referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K
--	---

Kontrol devresi/ Kumanda

kontrol besleme gerilimi DC'de <ul style="list-style-type: none">• anma değeri	24 V
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri DC'de <ul style="list-style-type: none">• başlangıç değeri• bitiş değeri	0,9 1,4
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Hayır

Yardımcı akım devresi

anahtar kontağı türü	değiştirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı <ul style="list-style-type: none">• yardımcı kontaklar için	3

Ana akım devresi

gerilim türü	DC
---------------------	----

Bağlantılar/ Terminaller

ürün fonksiyonu <ul style="list-style-type: none">• çıkarılabilir terminal	Hayır
---	-------

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

montaj pozisyonu	isteğe göre
sabitleme türü	soket montajı
yükseklik	36,5 mm
genişlik	35,5 mm
derinlik	69 mm

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



LRS

other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:MT323024>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT323024>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:MT323024>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en

Son değişiklik:

17.09.2019