

**ClipCard**  
**CC 85/54 MM WS VPE100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Ingående standard: CC**

Vårt systematiskt samordnade produktsortiment omfattar etiketter för att identifiera standardkomponenter liksom välkända format för alla ändamål: som CC 85/54-märkning för att skapa namnskyltar.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Dubbellaminerad polyester
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ               | CC 85/54 MM WS VPE100                                 |
| Art.nr.           | <a href="#">2496770000</a>                            |
| Artikelbeteckning | ClipCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, vit            |
| GTIN (EAN)        | 4050118506471                                         |
| Frp               | 100 Stück                                             |
| anpassad skrivare | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**ClipCard  
CC 85/54 MM WS VPE100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 85 mm   | Byggbredd (tum) | 3,346 inch |
| Höjd      | 54 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2,126 inch |
| Djup      | 0,1 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,004 inch |
| Nettovikt | 0,247 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |              |           |                           |
|---------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| Antal per rulle                 | 100          | Bredd     | 85 mm                     |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94  | V-0          | Färgkod   | vit                       |
| Godkännande enligt UL 969       | Ja           | Halogener | Nej                       |
| Limma                           | Akrylatlim   | Material  | Polyester                 |
| Temperaturområde för användning | -40...120 °C | Utförande | självhäftande, halogenfri |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Teknikuppgifter | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

### ClipCard CC 85/54 MM WS VPE100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

