

INSTA contactor 0/1-automatic with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400 V 25 A Control 230 V AC



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Insta kontaktörler
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
gerilim türü / çalıştırmak için	AC

### Besleme gerilimi

akım / AC'de / anma değeri	25 A
işletim gerilimi / anma değeri	
• minimum	440 V
• maksimum	440 V

### Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP20
----------------	------

### Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde	2 000 W
----------------------------------------------	---------

### Dağıtma

Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	2,2 W
--------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Ana devre

iřletim akımı / anma deęeri 25 A

## Kontrol akımı

kontrol besleme gerilimi

- anma deęeri 230 V
- anma deęeri / maksimum 230 V

## Ürün Detayı

ürün bileřeni / manüel anahtarlama için sürgü Evet

ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar Evet

## Numara

açıcı sayısı 0

kapayıcı sayısı 4

## Mekanik Tasarım

yükseklik 90 mm

genişlik 36 mm

derinlik 71 mm

montaj derinlięi 64 mm

en birimi sayısı 2

net aęırlık 261 g

## Sertifikalar

referans iřareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca Q
- IEC 81346-2:2009 uyarınca Q

General Product Approval

Declaration of Con-  
formity

other



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirma-  
tions](#)

## Dięer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT5830-6>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT5830-6>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5830-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5830-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



