

Tillbehör
CB-DT 280/4.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Med våra detekterbara märkningslösningar stödjer vi våra kunder inom livsmedels- och dryckesindustrin för att möta de höga standarder som krävs enligt HACCP-konceptet. Tack vare ett metallfyllmedel upptäcks våra detekterbara buntband tillförlitligt av metall- and röntgendetektorer. Identifieringen minimerar risken för kontaminering under livsmedelsproduktionsprocessen. MultiCards ger maximal säkerhet tack vare egenskaper som korrosionsbeständighet. Vi kontrollerar och bekräftar regelbundet säkerhetsegenskaperna i vårt ackrediterade laboratorium. Den faktiska färgen kan variera, och nyansen påverkar inte produktens egenskaper. Inte lämplig för direkt kontakt med livsmedel.

- Detekterbar av metall- och röntgendetektorer
- Visuellt identifierbar tack vare den blå färgen
- Korrosionsbeständigt metallfyllmedel

Allmänna beställningsdata

Typ	CB-DT 280/4.5 BL
Art.nr.	2602780000
GTIN (EAN)	4050118650198
Frp	100 Stück

Datablad**Tillbehör
CB-DT 280/4.5 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	4,5 mm	Byggbredd (tum)	0,177 inch
Höjd	280 mm	Bygghöjd (tum)	11,024 inch
Nettovikt	3,08 g		

Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Detekterbar enligt Rondotest	0.3 mm Fe
Draghållfasthet	220 N	Kabeldiameter max.	76 mm
Material	Polyamid 66	Rekommenderade tillverkare	Livsmedelsindustri
Temperaturområde för användning max.	85 °C	Temperaturområde för användning min.	-25 °C
Utförande	Cable ties		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Datablad

**Tillbehör
CB-DT 280/4.5 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

