


Momentary-contact foot switch, 1-pedal with cover, without latching
Metal enclosure IP65, 1 NO+1 NC, Cable entry M20 x 1.5



ürün tanımı	ayak pedalı
kullanma uygunluğu emniyet anahtarı	Hayır

Genel teknik veriler

IP koruma türü	IP65
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	S
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	S
anahtar kademesi sayısı	1
çalıştırma pedalı sayısı	1
minimum çalıştırma kuvveti çalıştırma yönünde	15 N
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
işletim akımı AC-15'de	
• 230 V'ta anma değeri	16 A
• 400 V'ta anma değeri	16 A
işletim akımı DC-13'te	
• 24 V'ta anma değeri	3 A
• 250 V'ta anma değeri	0,25 A

Mahfaza

malzeme mahfaza	metal
renk	
• mahfaza	siyah
• mahfaza üst kısmı	gri

Çalıştırma düğmesi

ürün donanımı	
• kilit	Hayır
• sabit hatlı sistem	Hayır










Emniyet

B10 değeri	
• yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	1 000 000
tehlike yaratan kesilmelerin oranı	
• düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	50 %
• yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	50 %
devre dışı kalma oranı [FIT]	
• düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	100 FIT
T1 değeri Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca	20 y
kablo girişi modeli	M20 x 1,5

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

yükseklik	138 mm
genişlik	156 mm
derinlik	265 mm

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity			
 CCC	 CSA	 UL	 EAC	 EG-Konf.
				Miscellaneous
Test Certificates	Marine / Shipping	other		
Miscellaneous	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA
				Confirmation

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SE2902-0AA20>

Cax online generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2902-0AA20>


Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2902-0AA20>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2902-0AA20&lang=en





Son deęişiklik:

12.09.2019