

DIAZED fuse link 690 V for cable and line protection Operating class gG Size DIII, E33, 50 A



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	DIAZED sigortası
ürün modeli	kablo ve hat zırhı için
sigorta elemanı modeli	DIAZED sigorta soketleri

### Genel teknik veriler

tetikleme karakteristiği sınıfı	diğer
sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	DIII
sigorta soketinin çalışma sınıfı	gG
Karakteristik eğri / geçiş akımı karakteristiği	DS_5SD_DIII_690_gG_50
Güç şalteri / ana model	5SD8

### Besleme gerilimi

akım / AC'de / anma değeri	50 A
besleme gerilimi	
• DC'de	600 V

### Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP20, bağlı ile...rle birlikte
----------------	--------------------------------

## Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama akım durumu

- DC'de / IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri 8 kA
- IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri 50 kA

## Dağıtma

Güç kaybı [W]	4,6 W
Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	4,6 W

## Elektrik

Nominal sürekli akım In / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de	47,5 A
Akım tahdit karakteristik eğrisi No. / geçiş enerjisi	DE_5SD_DIII_690_gG_50

## Görünüm

sigorta soketinin renk kodu	beyaz
-----------------------------	-------

## Ürün Detayı

ürün açıklaması	vida adaptörü v...aracılığıyla
-----------------	--------------------------------

## Mekanik Tasarım

montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey
net ağırlık	74 g

## Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı	-5 ... +40 °C
• depolama sırasında	20°C sıcaklıkta %90 hava nemi
Çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde 45°C'ye kadar

## Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	F
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	F

**Declaration of Conformity**

**Test Certificates**

**other**



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SD8050>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SD8050>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD8050](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8050)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

