



MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 4-polig, 3P+N, In: 16 A, Un AC: 400 V

Ausführung		
Produkt-Markename	MINIZED	
Produkt-Bezeichnung	Sicherungslasttrennschalter	
Allgemeine technische Daten		
Polzahl	4	
Polzahl / Anmerkung	3P+N	
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	D01	
Überspannungskategorie	4	
Spannung		
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	6 kV	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	0,4 W	
Strom		
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	16 A	
Produktdetails		
Produkteigenschaft / plombierbar	Ja	
Anschlüsse		
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss		
• minimal	2,5 N·m	
• maximal	3 N·m	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	70 mm	
Breite	108 mm	
Tiefe	88 mm	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht	
Nettogewicht	270 g	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5SG7661-0KK16>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7661-0KK16>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5SG7661-0KK16](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5SG7661-0KK16)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



