

Miniature contactor, Flat connector terminal 2 NO + 2 NC Screw mounting (diagonal) 230/220 V AC 50/60 Hz AC operation !!!  
Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RT23/25



Figure similar

ürün tanımı	Küçük kontaktör
ürün tipi tanımı	3TK20
koruyucu ebadı	0
IP koruma türü ön tarafta	IP00
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	Q
kutup sayısı ana devre için	4
kapayıcı sayısı ana kontaklar için	2
açıcı sayısı ana kontaklar için	2
işletim akımı	
• AC-1'de 400 V'ta — 40 °C ortam sıcaklığında anma değeri	16 A
• AC-3'te 400 V'ta anma değeri	9 A
işletim kapasitesi	
• AC-1'de 400 V'ta anma değeri	10 kW
• AC-3'te 400 V'ta anma değeri	4 kW

<b>gerilim türü kontrol besleme gerilimi</b>	AC
<b>kontrol besleme gerilimi AC'de</b>	
• 50 Hz'de anma değeri	230 V
• 60 V'ta anma değeri	230 V
<b>kontrol besleme gerilimi frekansı</b>	
• 1 anma değeri	50 Hz
• 2 anma değeri	60 Hz
<b>aktivasyon modeli anahtar tahriki</b>	konvensiyonel
<b>açıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b>	0
• gecikmesiz anahtarlama	0
• sonradan devreye giren	0
<b>kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b>	
• gecikmesiz anahtarlama	0
• ön anahtarlama	0
<b>sabitleme türü</b>	vidalı sabitleme
• sıra montajı	Evet
<b>yükseklik</b>	36 mm
<b>genişlik</b>	45 mm
<b>derinlik</b>	60 mm
<b>elektrik bağlantısı modeli</b>	
• ana devre için	yassı geçme bağlantı 6,3 mm
• yardımcı ve kontrol devreleri için	yassı geçme bağlantı 6,3 mm

#### Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TK2022-7AL2>

**Cax online generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2022-7AL2>

**Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-7AL2>

**Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TK2022-7AL2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2022-7AL2&lang=en)

**Karakteristik eğri: Tetikleme karakteristiği, I<sup>2</sup>t, geçiş akımı**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-7AL2/char>

**Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2022-7AL2&objectype=14&gridview=view1>

**Son değişiklik:**

12.09.2019