

Miniature contactor, flat connector terminal 3 NO + 1 NC Snap-on mounting standard mounting rail 230/220 V AC 50/60 Hz AC operation !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RT23/25



Figure similar

| | |
|---|-----------------|
| ürün tanımı | Küçük kontaktör |
| ürün tipi tanımı | 3TK20 |
| koruyucu ebadı | 0 |
| IP koruma türü ön tarafta | IP00 |
| referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca | K |
| referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q |
| referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca | Q |
| kutup sayısı ana devre için | 4 |
| kapayıcı sayısı ana kontaklar için | 3 |
| açıcı sayısı ana kontaklar için | 1 |
| işletim akımı | |
| • AC-1'de 400 V'ta — 40 °C ortam sıcaklığında anma değeri | 16 A |
| • AC-3'te 400 V'ta anma değeri | 9 A |
| işletim kapasitesi | |
| • AC-1'de 400 V'ta anma değeri | 10 kW |
| • AC-3'te 400 V'ta anma değeri | 4 kW |

| | |
|---|--|
| gerilim türü kontrol besleme gerilimi | AC |
| kontrol besleme gerilimi AC'de | |
| • 50 Hz'de anma değeri | 230 V |
| • 60 V'ta anma değeri | 230 V |
| kontrol besleme gerilimi frekansı | |
| • 1 anma değeri | 50 Hz |
| • 2 anma değeri | 60 Hz |
| aktivasyon modeli anahtar tahriki | konvensiyonel |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| • gecikmesiz anahtarlama | 0 |
| • sonradan devreye giren | 0 |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | |
| • gecikmesiz anahtarlama | 0 |
| • ön anahtarlama | 0 |
| sabitlenme türü | DIN EN 50022 uyarınca 35 mm'lik üst geçmeli raya vidalı ve sustalı sabitleme |
| • sıra montajı | Evet |
| yükseklik | 48 mm |
| genişlik | 45 mm |
| derinlik | 64,5 mm |
| elektrik bağlantısı modeli | |
| • ana devre için | yassı geçme bağlantı 6,3 mm |
| • yardımcı ve kontrol devreleri için | yassı geçme bağlantı 6,3 mm |

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TK2031-3AL2>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2031-3AL2>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2031-3AL2>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2031-3AL2&lang=en

Karakteristik eğri: Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2031-3AL2/char>

Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2031-3AL2&objecttype=14&gridview=view1>

Son değişiklik:

12.09.2019