

Miniature contactor, Flat connector terminal, 4 NO Snap-on mounting standard mounting rail 220 V AC 50/60 Hz AC operation !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RT23/25



Figure similar

ürün tanımı	Küçük kontaktör
ürün tipi tanımı	3TK20
koruyucu ebadı	0
IP koruma türü ön tarafta	IP00
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	Q
kutup sayısı ana devre için	4
kapayıcı sayısı ana kontaklar için	4
açıcı sayısı ana kontaklar için	0
işletim akımı	
• AC-1'de 400 V'ta — 40 °C ortam sıcaklığında anma değeri	16 A
• AC-3'te 400 V'ta anma değeri	9 A
işletim kapasitesi	
• AC-1'de 400 V'ta anma değeri	10 kW
• AC-3'te 400 V'ta anma değeri	4 kW

gerilim türü kontrol besleme gerilimi	AC
kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	220 V
• 60 V'ta anma değeri	220 V
kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1 anma değeri	50 Hz
• 2 anma değeri	60 Hz
aktivasyon modeli anahtar tahriki	konvensiyonel
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
• gecikmesiz anahtarlama	0
• sonradan devreye giren	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	
• gecikmesiz anahtarlama	0
• ön anahtarlama	0
sabitlenme türü	DIN EN 50022 uyarınca 35 mm'lik üst geçmeli raya vidalı ve sustalı sabitleme
• sıra montajı	Evet
yükseklik	48 mm
genişlik	45 mm
derinlik	64,5 mm
elektrik bağlantısı modeli	
• ana devre için	yassı geçme bağlantı 6,3 mm
• yardımcı ve kontrol devreleri için	yassı geçme bağlantı 6,3 mm

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TK2040-3AN2>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2040-3AN2>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2040-3AN2>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2040-3AN2&lang=en

Karakteristik eğri: Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2040-3AN2/char>

Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2040-3AN2&objecttype=14&gridview=view1>

Son değişiklik:

12.09.2019