

AFDD-MCB-Combination 230V, 6kA, 2pole, C, 16A Compact (1MW)



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün modeli	Kompakt cihaz

Genel teknik veriler

kutup sayısı	2
kutup sayısı / not	1P+N
kurulum montaj cihazı ebadı / DIN 43880 uyarınca	1
elektrik çarpmasına karşı temas koruması / EN 50274 uyarınca	parmak ve el sırtı korumalı
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik	10 000
anahtarlama fonksiyonu / kısa süreli gecikme	Hayır
aşırı gerilim kategorisi	III

Besleme gerilimi

gerilim türü	AC
akım / AC'de / anma değeri	16 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	230 V
besleme gerilimi frekansı	

• anma değeri	50 Hz
Koruma sınıfı	
IP koruma türü	IP20, bağlı kor...ile birlikte
Dağıtma	
Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	1,35 W
Elektrik	
• tetikleme akımı	50 ... 500
• tetikleme akımı	1 ... 16
Ürün Detayı	
ürün özelliği	
• halojensiz	Evet
• silikonsuz	Evet
ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar	Evet
Bağlantılar	
• bağlanabilir kablo kesiti	
— tek telli	0,75 ... 16 mm ²
— çok telli	0,75 ... 16 mm ²
• bağlanabilir kablo kesiti / ince telli / kablo uç işlemeli	0,75 ... 10 mm ²
sıkma torku / vida bağlantısında	1,2 ... 2 N·m
pozisyon / ağı bağlantı kablosu	isteğe bağlı
Mekanik Tasarım	
yükseklik	90 mm
genişlik	18 mm
derinlik	68,5 mm
montaj derinliği	70 mm
en birimi sayısı	1
sabitlenme türü	DIN rayı (modüler montaj cihazı)
montaj pozisyonu	isteğe göre
net ağırlık	150 g
Çevresel koşullar	
ortam sıcaklığı	-25 ... +45 °C
• depolama sırasında	-40 ... +75 °C
Sertifikalar	



EG-Konf.

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SV6016-7KK16>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SV6016-7KK16>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK16

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







