

ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP43, Protection class 2, H: 800 mm, W: 550 mm, T: 140 mm, RAL 9016



### Versiyon

ürün marka adı	ALPHA 160
ürün tanımı	Duvar dolabı
ürün modeli	Sıva üstü, dağıtıcı alan ile birlikte
yüzey işleme	toz kaplamalı

### Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP43
etkileşim uygunluğu / flaş koruması	Evet
kullanma uygunluğu / harici kullanım için	Hayır

### Görünüm

RAL renk numarası	RAL 9016
ürün bileşeni	
• kablo girişi	Evet
• montaj plakası	Hayır
ürün ilavesi / opsiyonel / yan yana seri bağlantı	Hayır
DIN rayları sayısı	10

### Mekanik Tasarım

yükseklik	800 mm
-----------	--------

genişlik	550 mm
derinlik	140 mm
montaj derinliği	140 mm
en birimi sayısı / DIN montaj rayı sayısı	120
net ağırlık	14,8 kg
malzeme / mahfaza	Çelik



## Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

U

UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 <a href="#">Miscellaneous</a>	 EG-Konf.	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> <a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>

other

[Miscellaneous](#)

## Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mfb=8GK1052-3KK21>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8GK1052-3KK21>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8GK1052-3KK21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8GK1052-3KK21)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

