

Contactor relay, 82E, EN 50011, 8 NO + 2 NC, screw terminal, DC operation, 48 V DC



ürün tanımı	yardımcı kontaktör
ürün tipi tanımı	3TH4
koruyucu ebadı	0
IP koruma türü ön tarafta	IP20
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K
gerilim türü kontrol besleme gerilimi	DC
kontrol besleme gerilimi DC'de	
• anma değeri	48 V
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	2
• gecikmeli anahtarlama	0
• sonradan devreye giren	0
• örtüşmeli anahtarlama	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	8
• gecikmeli anahtarlama	0
• ön anahtarlama	0
• örtüşmeli anahtarlama	0

değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için	0
anahtar elemanları kodu ve kod harfi	82 E
işletim akımı AC-15'de <ul style="list-style-type: none">• 230 V'ta anma değeri• 400 V'ta anma değeri	10 A 6 A
sabitlenme türü	DIN EN 50022 uyarınca 35 mm'lik üst geçmeli raya vidalı ve sustalı sabitleme
yükseklik	78 mm
genişlik	55 mm
derinlik	135 mm
elektrik bağlantısı modeli yardımcı ve kontrol devreleri için	vida bağlantısı
B10 değeri yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	1 000 000; 0,3 x le durumunda
T1 değeri Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca	20 y
elektrik çarpmasına karşı temas koruması	doğrudan temasa karşı korumalı

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TH4382-0BW4>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4382-0BW4>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4382-0BW4>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4382-0BW4&lang=en

Karakteristik eğri:Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4382-0BW4/char>

Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4382-0BW4&objecttype=14&gridview=view1>



Son deęişiklik:

13.09.2019