

Contacteur relay, 22E, EN 50011, 2 NO + 2 NC flat connector terminal
AC operation 120 V AC 60 Hz/110 V AC 50 Hz !!! Phased-out
product !!! Successor is SIRIUS 3RH21



Figure similar

ürün tanımı	yardımcı kontaktör
ürün tipi tanımı	3TH2
koruyucu ebadı	0
IP koruma türü ön tarafta	IP00
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K
gerilim türü kontrol besleme gerilimi	AC
kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	110 V
• 60 V'ta anma değeri	120 V
kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1 anma değeri	50 Hz
• 2 anma değeri	60 Hz
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	2
• gecikmeli anahtarlama	0
• sonradan devreye giren	0

• örtüşmeli anahtarlama	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	2
• gecikmeli anahtarlama	0
• ön anahtarlama	0
• örtüşmeli anahtarlama	0
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için	0
anahtar elemanları kodu ve kod harfi	22 E
işletim akımı AC-15'de	
• 230 V'ta anma değeri	4 A
• 400 V'ta anma değeri	3 A
sabitlenme türü	DIN EN 50022 uyarınca 35 mm'lik üst geçmeli raya vidalı ve sustalı sabitleme
yükseklik	48 mm
genişlik	45 mm
derinlik	64,5 mm
elektrik bağlantısı modeli yardımcı ve kontrol devreleri için	yassı geçme bağlantı 2x 2,8 mm
B10 değeri yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	400 000; 0,3 x le durumunda
T1 değeri Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca	20 y
elektrik çarpmasına karşı temas koruması	doğrudan temasa karşı korumalı

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TH2022-1AK6>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-1AK6>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-1AK6>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-1AK6&lang=en

Karakteristik eğri: Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-1AK6/char>

Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-1AK6&objecttype=14&gridview=view1>

Son değişiklik:

13.09.2019