

LV HRC fuse base Sz. 3630 A (Sz. 2400 A) 690 V 1-pole with swivel equipment with flat terminal



Figure similar

Versiyon

| | |
|------------------------------|---|
| ürün marka adı | SETRON |
| ürün tanımı | NH sigorta sistemi |
| yiv modeli / bağlantı vidası | M12 |
| ürün modeli | NH alt parçaları döndürme tertibatı ile |

Genel teknik veriler

| | |
|---|-------|
| kutup sayısı | 1 |
| sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca | NH3 |
| Güç şalteri / ana model | 3NH73 |

Besleme gerilimi

| | |
|----------------------------|-------|
| akım / AC'de / anma değeri | 630 A |
| besleme gerilimi | |
| • AC'de / anma değeri | 690 V |
| • DC'de | 440 V |

Elektrik

| | |
|---|---------|
| Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de | 579,6 A |
|---|---------|

Ürün Detayı

| | |
|---|--------|
| ürün bileşeni / içeri çevirme tertibatı | Evet |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) | |
| • AC'de / anma değeri | 120 kA |
| • DC'de / anma değeri | 25 kA |

Bağlantılar

| | |
|----------------------------------|---|
| sıkma torku / vida bağlantısında | 38 N·m |
| elektrik bağlantısı modeli | Montaj tablası üzerine montaj için yassı bağlantı |
| • ana devre için | |

Mekanik Tasarım

| | |
|------------------|-------------|
| yükseklik | 285,5 mm |
| genişlik | 90 mm |
| derinlik | 153,5 mm |
| sabitlenme türü | sabit monte |
| sabitlenme türü | |
| • sürgülü montaj | Hayır |
| net ağırlık | 1 306 g |

Sertifikalar

| | |
|-----------------------------|---|
| referans işareti | |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | F |
| • IEC 81346-2:2009 uyarınca | F |

Declaration of Conformity

other



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NH7330>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NH7330>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7330

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

