

Contactor size S00, 3-pole AC-3 4 kW/400 V Screw terminal Screw terminal Auxiliary switch 22 E (2 NO + 2 NC) Overall width 45 mm Alternating current operation 440 V AC 50/60 Hz !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RT201 or 3TG10



Figure similar

ürün tanımı	Küçük kontaktör
ürün tipi tanımı	3TF2
<b>Genel teknik veriler</b>	
koruyucu ebadı	0
IP koruma türü	
• ön tarafta	IP20
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q
<b>Ana akım devresi</b>	
kutup sayısı ana devre için	3
kapayıcı sayısı ana kontaklar için	3
açıcı sayısı ana kontaklar için	0
işletim akımı	
• AC-3'te	
— 400 V'ta anma değeri	9 A
• AC-4'te 400 V'ta anma değeri	2,6 A
işletim kapasitesi	
• AC-1'de	

— 400 V'ta anma değeri	10 kW
• AC-3'te	
— 400 V'ta anma değeri	4 kW
• AC-4'te 400 V'ta anma değeri	1 150 W

#### Kontrol devresi/ Kumanda

<b>gerilim türü kontrol besleme gerilimi</b>	AC
<b>kontrol besleme gerilimi AC'de</b>	
• 50 Hz'de anma değeri	440 V
• 60 V'ta anma değeri	440 V
<b>aktivasyon modeli anahtar tahriki</b>	konvensiyonel

#### Yardımcı akım devresi

<b>açıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b>	
• gecikmesiz anahtarlama	2
<b>kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b>	
• gecikmesiz anahtarlama	2

#### Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

<b>sabitleme türü</b>	DIN EN 50022 uyarınca 35 mm'lik üst geçmeli raya vidalı ve sustalı sabitleme
• sıra montajı	Evet
<b>yükseklik</b>	48 mm
<b>genişlik</b>	45 mm
<b>derinlik</b>	96 mm

#### Bağlantılar/ Terminaller

<b>elektrik bağlantısı modeli</b>	
• ana devre için	vida bağlantısı
• yardımcı ve kontrol devreleri için	vida bağlantısı

#### Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Environmental Confirmations](#)

other	Railway
-------	---------

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

## Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TF2222-0AR2>

**Cax online generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TF2222-0AR2>

**Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF2222-0AR2>

**Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TF2222-0AR2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF2222-0AR2&lang=en)

**Karakteristik eğri:Tetikleme karakteristiği, I<sup>2</sup>t, geçiş akımı**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF2222-0AR2/char>

**Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TF2222-0AR2&objectype=14&gridview=view1>

Son değişiklik:

12.09.2019