

SITOR fuse switch 14x 51, Up to 50 A, 690 V AC



## Versiyon

ürün tanımı	SITOR sigortalı yük ayırma anahtarı
çalıştırma elemanı modeli	diğer

## Genel teknik veriler

kutup sayısı	3
sigorta elemanı ebadı	diğer
kullanım kategorisi	IEC 60947-3 uyarınca; AC 22B/50 A/400 V; AC22B/20 A/690 V
sigorta soketinin büyüklüğü	14x51 mm
işletim gerilimi	
• AC'de / anma değeri / maksimum	690 V
• DC'de / anma değeri / maksimum	800 V

## Koruma sınıfı

IP koruma türü / ön tarafta	diğer
-----------------------------	-------

## Elektrik

daimi akım / anma değeri	50 A
--------------------------	------

## Uygunluk

kullanma uygunluğu	
--------------------	--

• ana anahtar	Hayır
• yük ayırma anahtarı	Evet
• ACİL-KAPAT şalteri	Hayır
• emniyet anahtarı	Evet

### Ürün fonksiyonu

ürün fonksiyonu / sigorta kontrolü	Hayır
------------------------------------	-------

### Kısa devre

koşullu kısa devre akımı (I <sub>g</sub> ) / anma değeri	100 kA
--	--------

### Bağlantılar

bağlanabilir kablo kesiti	
• tek telli	1,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
• çok telli	1,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
elektrik bağlantısı modeli / ana devre için	vida bağlantısı

### Mekanik Tasarım

yükseklik	69 mm
derinlik	95,5 mm
sabitlenme türü	
• zemin montajı	Hayır
• ön montaj	Evet
• ray montajı	Hayır
net ağırlık	318,8 g

### Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	F
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	F

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



### Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NC1493>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NC1493>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC1493](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1493)



