


Shunt release 90-110 V AC, 50/60 Hz, 100% ON period 70-190 V AC, 50/60 Hz, 5 s ON period 70-190 V AC, 5 s ON period for circuit breaker Size S00...S3 !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2902-1DF0<<



### Genel teknik veriler

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	şönt bobini
güç anahtarı ebadı	S00, S0, S2, S3
kullanma uygunluğu	motor koruma şalteri
IP koruma türü ön tarafta	IP20
kısa devreye karşı koruma modeli	sigorta
kirlilik derecesi	3
izolasyon gerilimi anma değeri	690 V
izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3'te anma değeri	690 V
ortam sıcaklığı	
• depolama sırasında	-50 ... +80 °C
• işletim sırasında	-20 ... +60 °C
referans işaretleri DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	F
referans işaretleri DIN EN 61346-2 uyarınca	F

### Yardımcı akım devresi

açıcı sayısı yardımcı kontaklar için gecikmesiz anahtarlama	0
---	---

kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için gecikmesiz anahtarlama	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için ön anahtarlama	0
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar gecikmesiz anahtarlama	0

#### Kontrol devresi/ Kumanda

<b>gerilim türü kontrol besleme gerilimi</b>	AC
<b>kontrol besleme gerilimi frekansı</b>	
• 1	
— ölçülen başlangıç değeri	50 Hz
— ölçülen bitiş değeri	60 Hz
<b>kontrol besleme gerilimi</b>	
• 1	
— AC'de	
— 50 Hz'de ölçülen başlangıç değeri	90 V
— 50 Hz'de ölçülen bitiş değeri	110 V
— 60 V'ta ölçülen bitiş değeri	110 V
— 60 V'ta ölçülen başlangıç değeri	90 V

#### Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

<b>sabitlenme türü</b>	tırnaklı sabitleme
<b>genişlik</b>	18,5 mm
<b>yükseklik</b>	90 mm
<b>derinlik</b>	68 mm

#### Sertifikalar/Onaylar

<b>uygunluk belgesi</b>	CE / UL / CSA
-------------------------	---------------

<b>General Product Approval</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>Shipping Approval</b>
---------------------------------	--------------------------	--------------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

<b>Shipping Approval</b>	<b>other</b>
--------------------------	--------------



[Confirmation](#)



#### Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RV1902-1DF0>

Cax online generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1902-1DF0>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1902-1DF0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1902-1DF0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1902-1DF0&lang=en)



Son değişiklik:

17.09.2019