



ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 1, H: 1250 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm, RAL 9016

| Ausführung  |                       |                     |          |
|---|-----------------------|---------------------|----------|
| Produkt-Markenname                                | ALPHA 400             |                     |          |
| Produkt-Bezeichnung                               | Wandschrank           |                     |          |
| Ausführung des Produkts                           | Aufputz               |                     |          |
| Oberflächenbearbeitung                            | pulverbeschichtet     |                     |          |
| Schutzart und Schutzklasse                        |                       |                     |          |
| Schutzart IP                                      | IP43                  |                     |          |
| Betriebsmittelschutzklasse                        | Schutzklasse 1        |                     |          |
| Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz          | Ja                    |                     |          |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch        | Nein                  |                     |          |
| Erscheinungsbild                                  |                       |                     |          |
| RAL-Farbnummer                                    | 9016                  |                     |          |
| Produktbestandteil                                |                       |                     |          |
| • Kabeleinführung                                 | Ja                    |                     |          |
| • Montageplatte                                   | Nein                  |                     |          |
| Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung | Ja                    |                     |          |
| Mechanischer Aufbau                               |                       |                     |          |
| Höhe  | 1 250 mm              |                     |          |
| Breite  | 1 050 mm              |                     |          |
| Tiefe   | 210 mm                |                     |          |
| Einbautiefe                                       | 210 mm                |                     |          |
| Nettogewicht                                      | 40 kg                 |                     |          |
| Material / des Gehäuses                           | Stahl                 |                     |          |
| allgemeine Produktzulassung                       | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Sonstige |



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1122-6KA42>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1122-6KA42>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1122-6KA42](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1122-6KA42)



