


Shunt release 500 V AC, 50 Hz, 100% switch-on duration for circuit breakers Size S00...S3 !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2902-1DS0<<



Genel teknik veriler

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	şönt bobini
güç anahtarı ebadı	S00, S0, S2, S3
kullanma uygunluğu	motor koruma şalteri
IP koruma türü ön tarafta	IP20
kısa devreye karşı koruma modeli	sigorta
kirlilik derecesi	3
izolasyon gerilimi anma değeri	690 V
izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3'te anma değeri	690 V
ortam sıcaklığı	
• depolama sırasında	-50 ... +80 °C
• işletim sırasında	-20 ... +60 °C
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	F
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	F

Yardımcı akım devresi

açıcı sayısı yardımcı kontaklar için gecikmesiz anahtarlama	0
---	---

kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için gecikmesiz anahtarlama	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için ön anahtarlama	0
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar gecikmesiz anahtarlama	0

Kontrol devresi/ Kumanda

gerilim türü kontrol besleme gerilimi	AC
kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1	
— ölçülen başlangıç değeri	50 Hz
— ölçülen bitiş değeri	60 Hz
kontrol besleme gerilimi	
• 1	
— AC'de	
— 50 Hz'de anma değeri	500 V
— 60 V'ta anma değeri	500 V

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

sabitleme türü	tırnaklı sabitleme
genişlik	18,5 mm
yükseklik	90 mm
derinlik	68 mm

Sertifikalar/Onaylar

uygunluk belgesi	CE / UL / CSA
------------------	---------------

General Product Approval

Test Certificates

Shipping Approval



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)



Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RV1902-1DS0>

Cax online generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1902-1DS0>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1902-1DS0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1902-1DS0&lang=en



Son deęişiklik:

17.09.2019