

ALPHA 160, 壁柜, 明装, 含配电盘区 IP43.防护等级 2, 高: 1100 mm, 宽: 1050 mm, T:140 mm, RAL 9016



版本

| | |
|--------|------------|
| 产品品牌名称 | ALPHA 160 |
| 产品名称 | 壁柜 |
| 产品的规格 | 明线安装, 带配电盘 |
| 表面加工 | 粉末涂层 |

防护等级

| | |
|----------------|------|
| 防护等级 IP | IP43 |
| 联合作用的适宜性 / 避雷器 | 是的 |
| 应用适宜性 / 适于外部应用 | 不 |

外形

| | |
|------------------|----------|
| RAL颜色编码 | RAL 9016 |
| 产品组件 | |
| • 电缆进线 | 是的 |
| • 安装板 | 不 |
| 产品扩展 / 可选 / 顺序排列 | 不 |
| DIN 安装轨的数量 | 28 |

机械设计

| | |
|----|----------|
| 高度 | 1 100 mm |
|----|----------|

| | |
|-------------------------|----------|
| 宽度 | 1 050 mm |
| 深度 | 140 mm |
| 安装深度 | 140 mm |
| 宽度分配单元的数量 / 每个 DIN 安装轨道 | 336 |
| 净重 | 47.8 kg |
| 材料 / 外壳的 | 钢 |



证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

U

UC

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | | |
|---|---|--|-------------------------------|--|
|  |  EG-Konf. | Type Test Certificates/Test Report | Miscellaneous | Special Test Certificate |

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8GK1052-5KK41>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8GK1052-5KK41>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1052-5KK41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

