

AFDD-MCB-Combination 230V, 6kA, 2pole, C, 10A Compact (1MW)



### Versiyon

ürün marka adı	SENTRON
ürün modeli	Kompakt cihaz

### Genel teknik veriler

kutup sayısı	2
kutup sayısı / not	1P+N
kurulum montaj cihazı ebadı / DIN 43880 uyarınca	1
elektrik çarpmasına karşı temas koruması / EN 50274 uyarınca	parmak ve el sırtı korumalı
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik	10 000
anahtarlama fonksiyonu / kısa süreli gecikme	Hayır
aşırı gerilim kategorisi	III

### Besleme gerilimi

gerilim türü	AC
akım / AC'de / anma değeri	10 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	230 V
besleme gerilimi frekansı	

- anma değeri

50 Hz

## Koruma sınıfı

IP koruma türü

IP20, bağlı kor...ile birlikte

## Dağıtma

Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına

0,95 W

## Elektrik

- tetikleme akımı
- tetikleme akımı

50 ... 500

1 ... 10

## Ürün Detayı

ürün özelliği

- halojensiz
- silikonsuz

Evet

Evet

ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar

Evet

## Bağlantılar

- bağlanabilir kablo kesiti
  - tek telli
  - çok telli
- bağlanabilir kablo kesiti / ince telli / kablo uç işlemeli

0,75 ... 16 mm<sup>2</sup>

0,75 ... 16 mm<sup>2</sup>

0,75 ... 10 mm<sup>2</sup>

sıkma torku / vida bağlantısında

1,2 ... 2 N·m

pozisyon / ağı bağlantı kablosu

isteğe bağlı

## Mekanik Tasarım

yükseklik

90 mm

genişlik

18 mm

derinlik

68,5 mm

montaj derinliği

70 mm

en birimi sayısı

1

sabitlenme türü

DIN rayı (modüler montaj cihazı)

montaj pozisyonu

isteğe göre

net ağırlık

150 g

## Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı

-25 ... +45 °C

- depolama sırasında

-40 ... +75 °C

## Sertifikalar



EG-Konf.

Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SV6016-7KK10>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SV6016-7KK10>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK10)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>







