

MINIZED, 隔离开关, 带 熔断器, D02, 2 极, 内: 63 A, Un
AC: 400 V



| 版本 | |
|---|---------------|
| 产品品牌名称 | MINIZED |
| 产品名称 | 带熔断器的熔断器式隔离开关 |
| 一般技术数据 | |
| 极数 | 2 |
| 熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1 | D02 |
| 过压类别 | 4 |
| 电压 | |
| 抗冲击电压能力 / 测定值 | 6 kV |
| 电源电压 | |
| 电流 / AC 时 / 测定值 | 63 A |
| 工作电压 / AC 时 / 测定值 | 400 V |
| 防护等级 | |
| 防护等级 IP | IP20, 连接有导线 |
| 耗散 | |
| 损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 | 5 W |

产品详细信息

产品特点 / 可密封 是的

连接

拧紧扭矩 / 螺栓连接时 2.5 ... 3 N·m

机械设计

| | |
|------|---------|
| 高度 | 70 mm |
| 宽度 | 54 mm |
| 深度 | 90 mm |
| 装入位置 | 任意，最好垂直 |
| 净重 | 276 g |

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | Shipping Approval | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)



GL

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SG7123>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SG7123>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7123

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



