

# Verkaufsaktion

gültig bis 30.04.2020

# CONRAD

## BENNING CM 1-4

Offene Strommesszange mit LC-Display und LED-Stufenanzeige.

NEU

- Strom: bis 200 A AC TRUE RMS
- Spannung: bis 1000 V DC/AC TRUE RMS
  - mit/ohne Signalton
  - ab 50 V keine Batterien erforderlich
- Drehfeldrichtungsprüfung
- Außenleiterprüfung (Phase)
- Durchgangs-, Polaritätsprüfung
- Einhand-Spannungsmessung an Steckdosen
- LED-Messstellenbeleuchtung
- Inkl. Gürtel-Holster, Messleitungssatz mit Spitzenschutz und Spitzenvergrößerung



BENNING CM 1-4

CHF **198,<sup>66</sup>**

Best.-Nr.: 2236938-KJ

## BENNING CM 10-1

TRUE RMS Digital-Stromzange ideal für den Einsatz in industrieller Umgebung.

NEU

- Strom: bis 1500 A DC/AC TRUE RMS
- Einschaltstrommessung INRUSH
- Spannung: bis 1000 V DC/AC TRUE RMS mit AutoV + LoZ
- Tiefpassfilter (HFR 800 Hz)
- Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenzmessung
- Durchgangs-, Diodenprüfung
- Diverse Speicherfunktionen
- Zangenöffnung 42 mm
- Messkategorie CAT IV 600 V
- Lieferung inkl. Tasche, Batterie- und Messleitungssatz



BENNING CM 10-1

CHF **366,<sup>72</sup>**


Best.-Nr.: 2236939-KJ

## BENNING MM 10-1

TRUE RMS Digital-Multimeter ideal für Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik.

NEU

- Spannung: bis 1000 V DC/AC TRUE RMS mit AutoV + LoZ
- Strom: 0,1  $\mu$ A – 400 mA AC/DC (Prüfung von Flammensensoren, Opferanoden)
- Tiefpassfilter (HFR 800 Hz)
- Temperatur-, Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenzmessung
- Phasen-, Durchgangs-, Diodenprüfung
- Diverse Speicherfunktionen
- Messkategorie CAT IV 600 V
- Lieferung inkl. Tasche, Temperaturfühler, Batterie- und Messleitungssatz



BENNING MM 10-1

CHF **204,<sup>23</sup>**

Best.-Nr.: 2236942-KJ

## BENNING ST 725-CH Version

Prüfung gemäß DIN VDE 0701-0702 mit Differenzstrommessung und Messwertspeicher.

- Automatischer Prüfablauf mit gut/ schlecht Anzeige
- Schutzleiter- und Isolationswiderstandsmessung
- Netzbetrieb: Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzstrom-/direktes Messverfahren mit Netzumpolung
- Batteriebetrieb: Schutzleiter-/ Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren
- Prüfung von 30 mA RCD/PRCD-Schutzschaltern
- Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte
- Einfache Protokollerstellung in MS Excel
- Inkl. Tragetasche, Prüfleitung, Netz- und Kaltgeräteleitung, Batterien, Datenkabel, Downloadsoftware



BENNING ST 725  
**CHF 841,<sup>08</sup>**  
Best.-Nr.: 1535662-KJ

## BENNING CM 9-1

TRUE RMS Leckstromzange mit 1  $\mu$ A AC Auflösung und Multimeter-Funktionen.

- Messung von kleinsten Strömen 0,010 mA - 60 A AC in elektrischen Anlagen, an Betriebsmitteln und Maschinen (DGUV Vorschrift 3)
- Spannung: 10 mV - 600 V DC/AC
- Widerstands-, Durchgangsprüfung
- Erfüllt DIN EN 61557-13, Klasse 2 Schutz gegen externe Magnetfelder
- Erfüllt DIN EN 61557-16
- 1 kHz-Filter zur Prüfung elektrischer Geräte
- LPF-Tiefpassfilter (40 Hz - 70 Hz)
- Messwertspeicher: HOLD, PEAK, ZERO
- Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- Zangenöffnung: 23 mm
- Lieferung inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen



BENNING CM 9-1  
**CHF 427,<sup>07</sup>**  
Best.-Nr.: 2236935-KJ

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.  
Abbildungen stellen unter Umständen nicht den kompletten Lieferumfang dar.

# Verkaufsaktion

gültig bis 30.04.2020




## TRITEST® easy, BENNING VT 1

Berührungslose Phasen- und Kabelbruchprüfer.

- Einfache Drehfeldrichtungsprüfung und Erkennung von Phasengleichheit in Drehstromnetzen über grüne/rote LED-Prüfspitze (TRITESTR easy)
- Phasenprüfung an Steck- und Abzweigdosen, Schaltern, Lampen etc.
- Kabelbruch such in isolierten Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten)
- Phasenprüfung (optisch/akustisch)
- Signalton- und Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze steigend zur Spannungshöhe
- Messverfahren benötigt keinen Stromfluss
- Automatische Abschaltung
- Bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung
- Inkl. Batterien und Stiftclip

TRITEST® easy  
**CHF 42,<sup>67</sup>**  
Best.-Nr.: 441111-KJ



BENNING VT 1  
**CHF 22,<sup>24</sup>**  
Best.-Nr.: 2127267-KJ



## DUSPOL®

Spannungsprüfung bis 1000 V sicher und zuverlässig.

### DUSPOL® expert:

- Spannung: 12 - 1000 V DC/AC
- Durchgangsprüfung, Voltsensor, Prüfstellenbeleuchtung
- Außenleiterprüfung, Lastzuschaltung, RCD-Auslösung
- Drehfeldrichtungsprüfung in geerdeten Netzen
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Schutzklasse IP 65
- VDE/GS geprüft und zugelassen

### DUSPOL® digital:

- wie DUSPOL® expert plus
- Spannung: 1,0 - 1200 V DC/ 1000 V AC TRUE RMS
- Diodenprüfung, Widerstandsmessung 0,1 k $\Omega$  - 300 k $\Omega$
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung



DUSPOL® expert  
**CHF 53,<sup>81</sup>**  
Best.-Nr.: 103701-KJ

DUSPOL® digital  
**CHF 81,<sup>67</sup>**  
Best.-Nr.: 103702-KJ



## BENNING IT 130

Installationstester die Prüfung elektrischer ortsfester Anlagen (DIN VDE 0100/0105).

- Niederohm- und Isolationswiderstandsmessung
- Leitungs- und Schleifenimpedanzmessung (ohne RCD-Auslösung)
- Messung des Spannungsfall
- Diverse Prüfarten für RCDs der Typen AC, A, F, B, B+, EV, MI
- TRUE RMS Spannung bis 550 V, Frequenz und Drehfeld
- Messungen von Erdwiderstand, Laststrom, Beleuchtungsstärke über optionales Zubehör
- Messwertspeicher (1800) über 4 Ebenen
- Gut/Schlecht-Bewertung über grüne/rote LED am Tester und Prüfspitze
- Commander-Prüfspitze mit TEST-/SPEICHER-Taste, LED-Messstellenbeleuchtung
- Stromversorgung über Akku, integrierte Akkuladefunktion
- PC-Software zur Dokumentation (Prüfbericht)
- Lieferung mit umfangreichem Zubehör und Kalibrierzertifikat

BENNING IT 130  
**CHF 1318,<sup>44</sup>**  
Best.-Nr.: 1214404-KJ



## BENNING CM E1

Erdungsmesszange zur Erdschleifenwiderstands und Ableitstrommessung.

- Erdschleifenwiderstandsmessung von 0,025  $\Omega$  – 1500  $\Omega$  an mehrfach geerdeten Erdungssystemen mit einstellbarer obere und untere Alarmgrenze
- Automatische Kalibrierung beim Startvorgang
- Strommessung von 0,300 mA – 35,00 A AC TRUE RMS
- Messwertspeicher HOLD
- Datenlogger Speichern von Messreihen
- Messintervall des Datenlogger (1 - 255 Sekunden, interner Speicher für 116 Messungen)
- Messzangenöffnung: 38 mm
- Automatische Abschaltung (APO)
- Lieferung im robusten Transportkoffer mit Referenzwiderstandsschleife und Prüferzertifikat

BENNING CM E1  
**CHF 1262,<sup>73</sup>**  
Best.-Nr.: 2236937-KJ



NEU

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.  
Abbildungen stellen unter Umständen nicht den kompletten Lieferumfang dar.

Erhältlich bei der Conrad Sourcing Plattform. [conrad.ch](http://conrad.ch) • Tel. 0848 80 12 80 • 2 Filialen

**CONRAD** | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.