STEINEL®
Intelligent technology

Solarleuchten, die immer funktionieren

XSolar

Keine Energiekosten. Kein Stromanschluss.
Keine Kompromisse, im Sommer wie im Winter.

Hier sind sie, die effizientesten Solarleuchten der Welt.

Das LED-Lichtsystem der L-S ist zwölfmal effizienter als eine herkömmliche Glühbirne und leuchtet bis zu 30 m² gleichmäßig aus. Sobald es draußen dunkel wird, ist der Sensor aktiv und schaltet bei Bedarf das Licht. Dabei können sie den Normalbetrieb wählen oder die Grundlichtoption.
Und auf Wunsch gibt es die Leuchte auch als Standversion.

Sensor LED Außenleuchte XSolar L-S

EAN weiß: 4007841 671006
EAN silber: 4007841 671013

BxHxT: 189x298x186,5mm

Sensor LED Außenleuchte XSolar GL-S inklusive Standfuß für 3 Höhen

EAN weiß: 4007841 671204
EAN silber: 4007841 671211

BxHxT: 194x1178x188mm

Perfekte Komponenten. Perfekt vereint.

Wir haben uns gefragt, was eine Solarleuchte braucht, um die beste der Welt zu sein. Die Antwort: Sie muss bei Bedarf helles Licht liefern. 365 Tage im Jahr. Auch bei extremer Witterung. Wie wir das erreicht haben, sehen Sie hier.

Monokristallines Solarpanel

- Höchste Effizienz im Vergleich zu polykristallinen oder amorphen Solarpaneln
- Aufladung auch bei Bewölkung möglich

Lithium-Ferrum-Akku

- 60 Tage Leuchtreserve
- Temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C
- 2500 mAh Kapazität

Hocheffizientes LED-System

- 150 Lumen bei 1,2 W
- Bis zu 30 qm hell ausgeleuchtete Fläche
- Höchste Effizienz 124 lm/W

Leistungsstarker Infrarot-Sensor

- 140° Sensor mit Fresnel-Linse
- Flacher Sensor integriert sich perfekt ins Design
- Licht wird nur bei Bewegung geschaltet

Intelligente Steuerung

- Patentierte STEINEL Software
- Permanente, automatische Bedarfsanalyse
- Berücksichtigung von Umweltfaktoren
- Dynamische Reservesteuerung

Effiziente LEDs. Effektive Solartechnik. Jetzt in einer High-End Leuchte vereint.

Die Sensor-LED Leuchte der nächsten Generation besticht mit futuristischem Design und überzeugender Lichtleistung für Ihren Außenbereich. Ganz ohne Stromanschluss. Gleich zwei monokristalline Glas-Solarpanel sorgen bei dieser Leuchte für die Energiegewinnung. Sie ist auch als Hausnummern-Leuchte perfekt.

Sensor LED Außenleuchte XSolar L2-S inklusive Hausnummernaufkleber

EAN weiß: 4007841 007096
EAN silber: 4007841 007089

BxHxT: 242x313x67 mm

Die Zukunftsformel für beleuchtete Hausnummern.

Die fortschrittlichste, effizienteste und formschönste Lösung, um Ihren Eingangsbereich mit einer automatisch beleuchteten Hausnummer zu versehen.
Dank integrierter Dämmerungsautomatik schaltet sie sich ein, wenn es dunkel wird und wieder aus, wenn es hell wird.

LONG LIFE LED

LED Außenleuchte XSolar LH-N
inklusive Hausnummernaufkleber

EAN silber: 4007841 007157
EAN edelstahl: 4007841 007140

BxHxT: 242x227x51 mm

Übersicht
XSolar LED-Leuchten

	XSolar L-S	XSolar GL-S	XSolar L2-S	XSolar LH-N
Infrarot-Sensor mit Fresnel-Linse	•	•	•	Dämmerungs-automatik
Erfassungswinkel	140°	140°	170°	
Sensor-Reichweite	8 m	5 m	9 m	
Long-life LED	•	•	•	•
Monokristallines Solarpanel	schwenkbar	schwenkbar	integriert	integriert
Leistung	1,2 W	1,2 W	1,2 W	
Helligkeit	150 lm	150 lm	100 lm	
Farbtemperatur	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Beleuchtete Fläche	30 qm	20 qm	16 qm	beleuchtete Hausnummer
Einbauhöhe	1,8 m	1 / 0,6 / 0,4 m	1,8 m	2 m
Ansprechhelligkeit	2 lux	2 lux	2 lux	2 lux
Optionales Grundlicht 3 %	•	•	•	
Lithium-Ferrum Akku	•	•	•	•
Mikroprozessorsteuerung	•	•	•	•
Material: UV-beständiger Kunststoff	•	•	•	•
Wetterfest (IP44)	•	•	•	•
Hausnummernaufkleber inklusive			•	•
Abmessungen (B x H x T) in mm	186,5 x 298 x 189	194 x 1178 x 188	242 x 313 x 67	242 x 227 x 51

STEINEL.
Das Original.

Marke STEINEL

- Seit über 25 Jahren ist STEINEL Marktführer bei Sensor-Leuchten und Bewegungsmeldern
- Entwickelt in Deutschland
- Produziert in Europa

STEINEL Garantie

- Auf alle STEINEL-Produkte gewähren wir eine 3-jährige Funktionsgarantie
- Natürlich ist unser Managementsystem nach der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 und der Umweltnorm DIN EN ISO 14001 zertifiziert

Zertifizierte Qualität

Für uns ist es selbstverständlich, dass alle Produkte von STEINEL den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Dass dies mit viel Aufwand verbunden und technisch nicht immer ganz einfach ist, hält uns nicht davon ab. Weil es uns das wert ist. Damit Sie zertifizierte Qualität erhalten – 100 %ig.

STEINEL Kundenservice

- Telefon: +49 (0) 5245 / 448-188
- Mail: service@steinel.de
- Montag – Freitag 8 – 17 Uhr

www.steinel.de

- Produktübersicht
- Bedienungsanleitungen zum Download
- Produktvideos

STEINEL Ersatzteil-Service

- Nachkauf-Garantie auf Originalteile

QR Code

- Zum XSolar LED-Leuchten Produktfilm

STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84 | 33442 Herzebrock-Clarholz / Germany
Telefon +49 (0) 5245-448-0 | Telefax +49 (0) 5245-448-197
www.steinel.de | www.facebook.com/steinelgmbh

Servicetelefon +49 (0) 5245-448-188 | Mail service@steinel.de

Ihr STEINEL Partner

110036930 08/2014 Technische Änderungen vorbehalten