

BENNING

CM 12

Wireless Logging TRUE RMS
Leistungs-Stromzangen-Multimeter

NEU!

1000 V
600 A
AC/DC
TRUE RMS &
CAT IV 600 V



BENNING CM 12 **TRUE RMS-Leistungs-Stromzangen-** **Multimeter mit Logging-Funktion** **und Bluetooth®-Schnittstelle**

- Datenlogger- und Speicherfunktion
- Bluetooth®-Schnittstelle
- Leistungsmessung in AC/DC-Netze
- Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS)
- Höchste Messkategorie CAT IV 600 V
- Kostenlose APP BENNING MM-CM Link



MM-CM Link



duspol@benning.de • Tel.: +49 / (0) 2871 / 93-111

www.benning.de



BENNING CM 12

Wireless Logging TRUE RMS
Leistungs-Stromzangen-Multimeter

Anwendung:

Für alle anspruchsvollen Messaufgaben in Industrie und Handwerk. Überwachen, speichern und teilen Sie die Messwerte zur weiteren Auswertung über die kostenlose APP „BENNING MM-CM Link“ innerhalb Ihrer Organisation.

Messfunktionen:

- TRUE RMS Wechsel- und Gleichspannungsmessung bis 1000 V
- TRUE RMS Wechsel- und Gleichstrommessung bis 600 A
- Leistungs- (600 kW), Leistungsfaktor- (cos φ) und Oberwellenmessung (THD)
- Widerstands- (100 kΩ), Frequenz- (10 kHz) und Kapazitätsmessung (4 mF)
- Durchgangs- (30 Ω - 100 Ω), Dioden- (0,8 V) und zweipolige Drehfeldprüfung
- Optional: Wechselstrommessung bis 3000 A über flexiblen AC-Stromwandler BENNING CFlex 1 (044068)

Besonderheiten:

- Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS AC, AC+DC
- Messung von Einschaltströmen (INRUSH) von Motoren, Lampen etc.
- Tiefpassfilter (HFR) für Messungen an getakteten Motorantrieben
- Oberwellenmessung (THD) zur Beurteilung der Netzqualität
- Datenlogger-Funktion LOG (10.000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 10 Min.)
- Speicher-Funktion MEM (1.000 Messwerte, automatische Speicherung bei stabilem Messwert und manuell per Tastendruck)
- Bluetooth® Low Energy 4.0-Schnittstelle
- IOS- und Android-APP zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet
- Auto Sense-Funktion für automatische Messbereichs- und Funktionswahl
- Einfache Auswahl der Menüfunktionen über Cursor-Tasten
- Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (PEAK) und Maximal-/Minimal-/Durchschnittswert (MAX/MIN/AVG)
- Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Inkl. Schutztasche, Batteriesatz (6 x 1,5 V Micro/AAA) und Messleitungen

Anwendung

- Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren
- Aufzeichnung von Lastprofilen an ein- und dreiphasigen Verbrauchern in AC-/DC-Netze
- Gleichzeitige Erfassung von Strom (A) und Spannung (V) zur Wirkleistungs- (W) und Leistungsfaktormessung



Kostenlose APP „BENNING MM-CM Link“

- Ansehen, speichern und teilen der Messwerte
- Messwertübertragung per Bluetooth® Schnittstelle auf Smartphone und Tablet (IOS/Android)
- Überwachen Sie gleichzeitig bis zu 5 Digital-Stromzangen-Multimeter aus sicherer Entfernung
- Download des Datenloggers (LOG) und Speichers (MEM)
- Speicherung der Messwerte erfolgt im CSV-Format



Lieferumfang
BENNING CM 12:

Optional BENNING CFlex 1
(044068):

| Technische Daten | BENNING CM 12 |
|-----------------------|--|
| Anzeigeumfang: | max. 9999 Digit, 14 mm Ziffernhöhe, beleuchtet |
| Grundgenauigkeit: | max. 0,7 % bei VDC |
| Messbereichswahl: | automatisch/manuell |
| Spannung AC/DC: | 99,99 V - 999,9 V |
| Strom AC/DC: | 99,99 A - 599,9 A (über BENNING CFlex 1 bis 3000 AC) |
| Wirkleistung: | 9,999 kW - 599,9 kW |
| Widerstand: | 999,9 Ω - 99,99 kΩ |
| Durchgang: | Summer, Schwellwert < 30 Ω - 100 Ω |
| Diode: | bis 0,8 V |
| Frequenz: | 99,99 Hz - 9,999 kHz |
| Kapazität: | 3,999 µF - 3999 µF |
| Datenlogger/Speicher: | 10000/1000 Speicherplätze |
| Speicherfunktion: | HOLD, PEAK, MAX/MIN/AVG |
| Messverfahren: | TRUE RMS AC, AC+DC |
| Zangenöffnung max.: | 33 mm |
| Abmessungen/Gewicht: | 243 x 103 x 55 mm/540 g mit Batterien |
| Messkategorie: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Artikel-Nr.: | 044680 |

Ihr Fachhändler:

BENNING

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt
Tel.: + 49 / (0) 2871 / 93-111 • Fax: + 49 / (0) 2871 / 93-429
www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de