

# Anbauanleitung

## LED Arbeitsscheinwerfer Art.-Nr. 20214



**(D) 9 x 3 = 27 Watt, Spannung DC 10-30 V. Arbeitsscheinwerfer für Baumaschinen und selbstfahrende Arbeitsmaschinen.**

**Achtung!** Nicht für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassen! Fixieren Sie den Scheinwerfer mit der beiliegenden Befestigung 1 oder 2 auf oder an der Karosserie des Fahrzeuges. Stellen Sie die elektrische Verbindung durch das Anschlusskabel her: Rot an + (Plus) und Schwarz an – (Minus) anschliessen.



(GB) 2. Second Fitting method,  
Adjustment in the inclination possible.

(F) 2. Deuxième Méthode d'ajustement,  
Réglage de l'inclinaison possible.

(NL) 2. Tweede Fitting methode,  
Aanpassing van de helling mogelijk.

(GB) 1. First Fitting method,  
no adjustment possible.

(F) 1. Première Méthode d'ajustement,  
pas de réglage possible.

(NL) 1. Eerste Fitting methode,  
geen aanpassing mogelijk.

**(GB) 9 x 3 = 27 Watt, Voltage DC 10-30 V,  
Headlamp for construction machines and tractors.**

**Attention!** Not allowed for public traffic!

Fix the lamp with the included mounting 1 or 2 on or near the body of the vehicle.  
Make the electrical connection through the connection cable:  
Red to + and Black to – connect.

**(F) 9 x 3 = 27 Watt, Tension DC 10-30 V,  
Projecteur de travail pour machines et tracteurs.**

**Attention !** Ce produit n'est pas homologué pour la circulation routière! Fixer la  
lampe avec le montage inclus 1 ou 2 sur ou près du corps du véhicule. Faire le  
raccordement électrique par le câble de connexion:  
rouge + et noir – connecter.

**(NL) 9 x 3 = 27 Watt, Voltage DC 10-30 V,  
Werklichtwerper voor bouwmachines en zelfrijdende werkmachines.**

**Let op!** Niet voor het openbare wegverkeer toegestaan!

Bevestig de lamp met de meegeleverde montage 1 of 2 op of nabij de carrosserie  
van het voertuig. Maak de elektrische aansluiting via de aansluitkabel:  
Rood tot + en Zwart op – aan te sluiten.

**Banger & Schnötten**  
GmbH

Voerder Straße 83 - 58135 Hagen