



### Produktdatenblatt:

Bezeichnung:	transportable thermoelektrische Kühlbox
	Dino-KRAFTPAKET Artikel Nr.: 131001
Kühlgerät Kategorie:	10, sonstiges Fach, pantry compartment,
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	70kWh/Jahr
Nutzhalt:	25L
Klimaklasse:	N/SN,
Umgebungstemperatur:	+10 °C bis +32°C
Schallemission (Gebläse)	35 dB
Auslegungstemperatur Kühlen:	maximal 18°C kühlen unter Umgebungstemperatur bei 32°C
Auslegungstemperatur Wärmen:	maximal 65°C, abhängig von der Umgebungstemperatur

### Weitere technische Daten:

Spannungsversorgung:	230V / 50 Hz oder 12V Gleichspannung
Leistung:	8 Watt bis 58 Watt 12V = 40 W (Wärmemodus) 48 W (Kältemodus) 230V = 52 W (Wärmemodus) 58 W (Kältemodus) 230V = ECO 8 W (Kälte – und Wärmemodus)
Kabellänge für 12V Zigarettenanzünder:	ca. 170 cm inkl. Stecker
Kabellänge für 230V:	ca. 150 cm inkl. Stecker
Stecker:	Stecker-Typ C (CEE 7/16) „Eurostecker“/ Autostecker
Gewicht:	ca. 6,8 kg
Bruttinhalt:	32L
Maße Innen:	H: 34cm B: 34cm T: 24cm
Maße Außen:	H: 44cm B: 39cm T: 31cm
Isolierungs-Schaum:	C5H10