



VOLT CRAFT®

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Digitální multimetr VC175

VOLT CRAFT®

Obj. č.: 12 44 57



1. Úvod

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetu VC175.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znova kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Obsah

	Strana
1. Úvod	1
2. Účel použití měřícího přístroje	3
3. Rozsah dodávky	3
4. Bezpečnostní předpisy	4
Manipulace s bateriemi	6
5. Ovládací prvky měřícího přístroje a další jeho součásti	7
6. Symboly zobrazované na displeji přístroje	9
7. Otočný přepínač funkcí měření	10
8. Uvedení měřícího přístroje do provozu	11
Otevření zadního krytu přístroje, vložení a výměna baterie, výměna pojistek	11
Vložení (výměna) baterie	11
Výměna pojistky (pojistek)	11
9. Zapnutí a vypnutí přístroje, zvláštní funkce přístroje	12
Zapínání a vypínání přístroje, měřící kabely a poloha přístroje při měření	12
Zapínání a vypínání osvětlení (zadního podsvícení) displeje	12
Funkce HOLD - podržení zobrazení naměřené hodnoty na displeji přístroje	12
Funkce kapesní svítilny	12
10. Vlastní provádění měření	13
a) Měření stejnosměrých a střídavých napětí	14
Funkce automatického přepínání měřicích rozsahů	14
Měření stejnosměrých napětí (DC)	14
Měření střídavých napětí (AC)	14
b) Měření stejnosměrých a střídavých proudů	15
Měření stejnosměrného proudu (DC)	15
Měření střídavého proudu (AC)	16
c) Měření velikosti odporu (rezistorů)	16
d) Testování diod	17
e) Akustická kontrola průchodnosti obvodů	18
f) Bezkontaktní zkoušečka (detektor) střídavého napětí (NCV)	18
g) Měření kapacity kondenzátorů	19
h) Měření frekvence (kmitočtu)	19
i) Měření střídy impulsů (DUTY CYCLE)	19
11. Případné závady měřícího přístroje a jejich odstranění	20
12. Údržba měřícího přístroje	20
13. Technické údaje, rozsahy měření a rozlišení naměřených hodnot	20
Technické údaje	20
Rozsahy měření a rozlišení naměřených hodnot	21

2. Účel použití měřícího přístroje

- Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do maximální hodnoty **600 V**.
- Měření stejnosměrných a střídavých proudů až do maximální hodnoty **10 A**.
- Měření odporů (rezistorů) až do maximální hodnoty **40 MΩ**.
- Akustická kontrola průchodnosti obvodů: Měření vnitřního odporu (zkratu) – kontrola průchodnosti obvodů či nízkoohmického svodu, například pojistek, žárovek, přerušení obvodů a kabelů (pod **10 Ω** akusticky).
- Měření kapacity kondenzátorů až do maximální hodnoty **100 µF**.
- Měření frekvence až do maximální hodnoty **10 MHz**.
- Měření střídy impulsů (DUTY CYCLE) až do maximální hodnoty **99,9 %**.
- Testování diod.
- Bezkontaktní detekce střídavého napětí 230 V (NCV).

Tento multimeter můžete používat k měření v libovolné poloze. Opěrka na jeho zadní straně Vám umožní nastavit vhodnou šíkmou polohu přístroje, která Vám usnadní odečítání naměřených hodnot na displeji přístroje. V případě potřeby můžete při nedostatečném okolním osvětlení zapnout na krátkou dobu přsvětlení (zadní podsvícení, prosvícení) displeje.

Rozsahy měření stejnosměrného proudu do „**400 mA**“ a do „**10 A**“ jsou vybaveny keramickými pojistkami proti přetížení. V proudových okruzích s vyšším stejnosměrným napětím než 600 V není měření proudu povolen.

Jednotlivé funkce měření a rozsahy měření zvolíte otočným přepínačem. Tento měřící přístroj je určen jak pro kutily (pro domácí používání), tak i pro průmyslové použití (profesionály) jakož i pro školní vyučování.

K napájení tohoto měřícího přístroje se používá 1 alkalická baterie s jmenovitým napětím 9 V (například typu „6LR61“, „MN 1604“, „6F22“ nebo „006P“).

Tento měřící přístroj nesmí být používán v otevřeném stavu, s otevřeným bateriovým pouzdrem nebo s chybějícím krytem bateriového pouzdra. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy!

Jiný způsob používání tohoto měřícího přístroje, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jeho poškození. Kromě jiného by mohlo být nesprávné používání měřícího přístroje spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd.

Tento návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli kdykoliv přečíst. Jestliže tento výrobek prodáte nebo jej darujete, předejte kupujícímu nebo darovanému tento návod k obsluze.

Konstrukce tohoto výrobku odpovídá platným evropským a národním směrnicím jakož i normám (směrnici o elektromagnetické slučitelnosti). U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami (CE), odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.

3. Rozsah dodávky

Multimetr VC175

Baterie 9 V

Bezpečnostní měřící kabely (červený a černý)

Návod k obsluze

4. Bezpečnostní předpisy



Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s přístrojem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů.

Tento měřící přístroj opustil výrobní závod v bezvadném stavu a je technicky bezpečný. Aby byl tento stav zachován a abyste zajistili bezpečné používání přístroje, musíte respektovat následující bezpečnostní pokyny a varování:



Pozor! Nebezpečná napětí při dotyku! Nebezpečí ohrožení života!



Přečtěte si návod k obsluze!

CAT III Kategorie přepětí III (měření v domovních instalacích a v budovách).

CAT II Kategorie přepětí II (měření domácích elektrických spotřebičů).



Třída ochrany (krytí) II (dvojitá izolace).



Zemní potenciál (uzemnění).



Z bezpečnostní důvodů a z důvodů registrace (CE) nesmí být přístroj přestavován a v jeho vnitřním zapojení nesmí být prováděny žádné změny.



Měřící přístroje a jejich příslušenství nejsou hračky a nepatří do rukou malých dětí!



Budte zvláště opatrní za přítomnosti malých dětí. Děti mohou strkat do elektrických zařízení různé předměty. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot nebo polystyrénové kuličky představují veliké nebezpečí pro malé děti, neboť by je mohly děti spolknout.



V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Ve školách, v učňovských zařízeních a v amatérských dílnách by mělo být kontrolované zacházení s měřicími přístroji odpovědným odborným (kvalifikovaným) personálem.



Před každým měřením napětí zkонтrolujte, zda není přístroj přepnut na jiná měření (měření odporu, test diod atd.)



Maximální napětí proti zemi jakéhokoli vstupu měřícího přístroje nesmí v žádném případě překročit hodnotu 600 V DC / AC v kategorii přepětí III.



Před každou změnou měřícího rozsahu musejí být hrany měřicích kabelů odpojeny od měřeného objektu (zdroje proudu).



Budete zvláště opatrní při měření střídavých napětí větších než 25 V (AC) nebo stejnosměrných větších než 35 V (DC). Při dotyku vodičů již s těmito napěťmi můžete utrpení životu nebezpečný úraz elektrickým proudem. Proto před měřením nejdříve vypněte zdroj proudu měřeného objektu, spojte (propojte) měřící přístroj se zdrojem proudu, na přístroji nastavte požadovaný měřicí rozsah a poté zapněte zdroj proudu. Po ukončení měření zdroj proudu vypněte a přístroj odpojte od měřeného objektu.

Před každým měřením zkонтrolujte měřící přístroj a měřící kabely, zda nedošlo k nějakému poškození. Neprovádějte v žádném případě měření, zjistíte-li poškození izolace měřicích kabelů. K měření používejte jen kabely, které jsou k měřicímu přístroji připojeny. Jen tyto jsou přípustné.



Abyste nebyli vystavení nebezpečnému úrazu elektrickým proudem, dejte pozor na to, abyste se během měření ani nepřímo nedotkli měřicích hrotů a měřených přípojů.



Nepoužívejte tento multimeter před příchodem a během bouřky, jakož i krátce po bouřce. Hrozí nebezpečí úrazu úderem blesku!



Nepracujte s přístrojem ve vlhkém prostředí. S ohledem na Vaši bezpečnost nesmějí být přístroj a měřící kabely vlhké nebo orosené. Při provádění měření musejí být Vaše ruce, obuv, oděv a podlaha jakož i proměřované obvody a zapojení naprosto suché.



Nepracujte s přístrojem v prostorách s nepříznivými okolními podmínkami, ve kterých se nacházejí nebo kde by se mohly vyskytovat hořlavé plyny, výparы nebo zvřílený prach. S ohledem na vlastní nebezpečí dbejte na to, aby se přístroj nebo měřící kabely neorosily či nezvříhly. Nedovolte (neprovádějte) měření v bezprostřední blízkosti:

- a silních magnetických polí (reproduktoři, magnety), elektromagnetických polí (transformátory, motory, cívky, relé, stykače, elektromagnety atd.),
- b) elektrostatických polí (náboje / výboje),
- c) vysílačích zařízení nebo vysokofrekvenčních generátorů.

V těchto případech by mohlo dojít ke zkreslení naměřených hodnot.



Nezapínejte měřící přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla tento přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovnaná s teplotou okolního vzduchu.



Pokud se budete domnívat, že by měření neproběhlo bez nebezpečí, vypněte přístroj a zajistěte jej proti náhodnému použití (zapnutí). Vezměte na vědomí, že přístroj již nelze bezpečně používat tehdy, když:

- přístroj vykazuje viditelná poškození,
- přístroj nepracuje (nefunguje) a
- jestliže byl přístroj delší dobu uskladněn v nevhodných podmínkách nebo
- byl vystaven těžkému namáhání při přepravě.



Dodržujte rovněž všechny pokyny a bezpečnostní upozornění, které jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách toho návodu k obsluze.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento měřící přístroj používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete příslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka.



Nebudete-li tento měřící přístroj dále používat, vypněte jej (přepněte otočný přepínač funkci měření do polohy „OFF“). Nebudete-li měřící přístroj delší dobu používat (více než 60 dní), vyndejte z něho baterii. Tato by mohla vytéci a způsobit poškození přístroje.

Manipulace s bateriemi



Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou!

Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteký elektrolyt může navíc poškodit měřicí přístroj.

Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhadovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!




Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

5. Ovládací prvky měřicího přístroje a další jeho součásti



- 1 Červené tlačítko „SELECT“ – volba dalších funkcí měření, které jsou označeny na otočném přepínači volby funkcí měření červenou barvou / deaktivace a opětovná aktivace funkce automatického přepínání měřicích rozsahů.
- 2 Senzor dekující přítomnost střídavého napětí při jeho bezkontaktní kontrole (NCV).
- 3 Kapesní svítilna.
- 4 LCD displej.
- 5 Otočný přepínač (přepínač funkcí měření a měřicích rozsahů).
- 6 Kryt prostoru k vložení baterie.
- 7 Výklopná opěrka k postavení přístroje na rovnou plochu (na stůl).

8 Společná zdírka „mA µA Ω V Hz“:

Měření stejnosměrného a střídavého proudu v rozsahu do „400 mA“, měření napětí, odporu, testování diod, akustická kontrola průchodnosti obvodů, měření kapacity kondenzátorů a frekvence (připojení červeného měřicího kabelu, zdírka plus).

9 Společná zdírka „COM“:

Měření stejnosměrného a střídavého proudu, měření napětí, odporu, testování diod, akustická kontrola průchodnosti obvodů, měření kapacity kondenzátorů a frekvence (připojení černého měřicího kabelu, zdírka minus).

10 Zdírka „10 A max“:

Měření stejnosměrného a střídavého proudu v rozsahu do „10 A“ (připojení červeného měřicího kabelu, zdírka plus).



11 Tlačítko „HOLD“: Podržení zobrazení naměřené hodnoty na displeji přístroje / zapnutí a vypnutí osvětlení displeje.

12 Tlačítko se symbolem kapesní svítilny : Zapnutí a vypnutí kapesní svítilny



6. Symboly zobrazované na displeji přístroje

	Symbol blesku. Tento symbol se zobrazuje na displeji přístroje v případě měření nebezpečných napětí.
Auto Range	Automatické přepínání měřících rozsahů.
	Podržení zobrazení naměřené hodnoty na displeji přístroje (HOLD).
	Symbol znázorňující vybitou baterii vloženou do přístroje.
OL	Overload = symbol znázorňující přetečení hodnoty či přeplnění displeje, překročení měřícího rozsahu.
	Symbol znázorňující zapnutí funkce testování diod.
	Symbol znázorňující zapnutí funkce akustické kontroly průchodnosti obvodů.
	Znaménko minus (záporná hodnota proudu nebo napětí).
	Měření stejnosměrného napětí nebo proudu.
	Měření střídavého napětí nebo proudu.
mV / V	Měření napětí v milivoltech nebo ve voltech.
µA / mA / A	Měření proudu v mikroampérech, v miliampérech nebo v ampérech
Ω / kΩ / MΩ	Měření odporu (ohm, kilohm nebo megaohm).
	Symbol znázorňující zapnutí funkce měření kapacity kondenzátorů.
nF / µF	Měření kapacity kondenzátorů (nanofarad nebo mikrofarad).
Hz / kHz / MHz	Měření kmitočtu (hertz, kilohertz nebo megahertz).
%	Měření střídy impulsů v procentech (DUTY CYCLE).

7. Otočný přepínač funkcí měření



Jako prvek k nastavení příslušných funkcí měření a rozsahů měření slouží otočný přepínač. Pomocí tohoto přepínače měřící přístroj zapněte a vypněte (poloha „OFF“).

Druhé (další) funkce měření, které jsou označeny nad otočným přepínačem funkcí měření červenou barvou, zvolíte po příslušném nastavení otočného přepínače na požadovanou funkci měření stisknutím tlačítka „SELECT“ (jedná se například o akustickou signalizaci průchodnosti obvodů, testování diod, přepnutí mezi měřením stejnosměrného a střídavého proudu).

Otočným přepínačem funkcí měření nesmíte v žádném případě během měření otáčet, neboť by takto mohlo dojít ke zničení přístroje (odtrhovací jiskra) nebo byste byli vystaveni ohrožení svého života úrazem elektrickým proudem při napětích vyšších než 25 V AC nebo 35 V DC. Nikdy nepřekračujte maximální povolené vstupní veličiny.

Pokud nebudeš tento měřící přístroj používat, pak jej vždy vypněte (přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „OFF“).

8. Uvedení měřícího přístroje do provozu

Otevření zadního krytu přístroje, vložení a výměna baterie, výměna pojistek

Vložení (výměna) baterie

Přečtěte si odstavec „Manipulace s bateriemi“ kapitoly „4. Bezpečnostní předpisy“.

Aby tento měřící přístroj bezvadně fungoval, musíte do něj vložit 1 baterii s jmenovitým napětím 9 V (tato baterie je součástí dodávky přístroje).



Pokud se na displeji přístroje objeví symbol vybité baterie (viz kapitola „6.Symboly zobrazované na displeji přístroje“), jestliže se po zvolení některé funkce měření otočným přepínačem neobjeví na displeji žádné zobrazení nebo bude-li displej přístroje nekontrastní, musíte provést v přístroji výměnu baterie.

Odpojte měřící přístroj od měřeného okruhu, vytáhněte z přístroje oba měřící kabely.

Vypněte přístroj (otočný přepínač funkcí měření musí být přepnut do polohy „OFF“). Vhodným šroubovákem vysroubujte šroubek krytu prostoru bateriového pouzdra na zadní straně měřícího přístroje a tento kryt sundejte. Vytáhněte opatrně z přístroje bateriové pouzdro s baterií. Vložte do bateriového pouzdra novou baterii správnou polaritou. Zasuňte opět bateriové pouzdro do přístroje. Nasadte na přístroj jeho zadní kryt a zajistěte jej zašroubováním šroubků.

Výměna pojistky (pojistek)

Zajistěte, aby vyměnovaná pojistka byla stejného typu a měla stejnou jmenovitou proudovou hodnotu. Použití drátem opravených pojistek nebo přemostění kontaktů pojistek není povolené. Dojde-li k přepálení některé z pojistek okruhů měření proudu, nebude-li možné měřit proud v některém z těchto rozsahů, pak proveďte výměnu příslušné pojistiky.

Odpojte měřící přístroj od měřeného okruhu, vytáhněte z přístroje oba měřící kabely. Vypněte přístroj (otočný přepínač funkcí měření musí být přepnut do polohy „OFF“). Vhodným šroubovákem vysroubujte šroubek krytu prostoru bateriového pouzdra na zadní straně měřícího přístroje a tento kryt sundejte. Vytáhněte opatrně z přístroje bateriové pouzdro s baterií. Sundejte z přístroje výklopnu opěrku a vysroubujte dále dva šrouby zadního krytu přístroje na jeho spodní straně. Tento kryt sundejte a proveďte výměnu příslušné přepálené pojistiky (viz následující vyobrazení). Poté opět uzavřete zadní kryt měřícího přístroje, připojte k přístroji výklopnu opěrku a uzavřete kryt bateriového pouzdra.



Jedná se následující typy pojistek:

F1: Pojistka měřícího rozsahu „400 mA“: Rychlá keramická pojistka 0,5 A / 600 V / 6 x 32 mm.
(obj. č.: 702632)

F2: Pojistka měřícího rozsahu „10 A“: Rychlá keramická pojistka 10 A / 600 V / 6 x 25 mm.
(obj. č.: 700161)

9. Zapnutí a vypnutí přístroje, zvláštní funkce přístroje

Zapínání a vypínání přístroje, měřící kably a poloha přístroje při měření

Jako prvek pro nastavení příslušných měřicích rozsahů slouží otočný přepínač funkcí měření. Pomocí tohoto přepínače měřící přístroj zapínáte i vypínáte (poloha „OFF“). Blížší informace naleznete v kapitole „7. Otočný přepínač funkcí měření“. Pro veškerá měření, kromě měření teploty, musíte použít měřící kably, které jsou k měřícímu přístroji připojeny. Pokud budete měřit teplotu, vytáhněte tyto kably ze zdířek přístroje.

Používejte tento měřící přístroj v takové poloze, abyste na jeho LCD displeji mohli spolehlivě odečítat naměřené hodnoty nebo aby digitální zobrazení naměřených hodnot bylo obráceno k Vám.

Zapínání a vypínání osvětlení (zadního podsvícení) displeje

Při nedostatečném okolním osvětlení provedete zapnutí zadního podsvícení (prosvícení) displeje stisknutím tlačítka „HOLD“, které podržte stisknuté asi 2 sekundy. Dalším dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 2 sekundy) osvětlení displeje přístroje opět vypnete.

Funkce HOLD - podržení zobrazení naměřené hodnoty na displeji přístroje

Pokud budete chtít na displeji přístroje podržet zobrazení naměřené hodnoty (například pro její zápis do protokolu), pak stiskněte krátce tlačítko „HOLD“. Momentálně naměřená hodnota takto na displeji „zamrzne“. Na displeji přístroje se objeví symbol . Pokud budete chtít přístroj opět uvolnit pro další měření, stiskněte znova krátce tlačítko „HOLD“. Poté se na displeji objeví okamžitá naměřená hodnota a z displeje přístroje zmizí symbol .

Funkce kapesní svítilny

Pokud budete chtít při provádění měření zapnout kapesní svítilnu, stiskněte na přístroji tlačítko se symbolem kapesní svítilny . Dalším stisknutím tohoto tlačítka kapesní svítilnu opět vypnete.

10. Vlastní provádění měření

Upozornění! Protože je měřící vstup tohoto digitálního multimetru velmi citlivý, může se stát, že se při volně položených měřících kabelech (bez přiložení hrotů těchto kabelů ke kontaktům měřeného objektu) zobrazí na displeji přístroje nějaké hodnoty (tzv. přeludné hodnoty). Tento jev či úkaz je normální a zmizí, jakmile začnete provádět normální měření.



Nikdy nepřekračujte max. povolené vstupní veličiny. Buďte zvláště opatrní při měření napětí vyšších než **25 V_{ef} AC** (rms) nebo **35 V DC**. Nedotýkejte se elektrických vodičů, neboť v tomto případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před každou změnou funkce měření odpojte měřící kably od měřeného objektu. K měření používejte pouze k přístroji přiložené měřící kably.

Před každým měřením zkонтrolujte měřící kably (jejich hroty), zda nedošlo k poškození jejich izolace a správné připojení konektorů těchto kabelů do příslušných zdírek na měřícím přístroji. Poškozené měřící kably v žádném případě nepoužívejte.



Pokud se na displeji měřícího přístroje objeví na jeho levé straně symbol „OL“ (overload = přetečení hodnoty či přeplnění displeje), znamená to, že jste překročili měřící rozsah. Zvolte v tomto případě vyšší rozsah.

Vstupní impedance (odpor) při měření střídavých napětí je vyšší než $4,5 \text{ M}\Omega$. Vstupní impedance při měření stejnosměrných napětí je vyšší než $10 \text{ M}\Omega$.

Tento digitální multimeter je vybaven u všech funkcí měření automatickým nastavením vhodného měřícího rozsahu „Auto Range“ (kromě měření proudu, testování diod a akustické kontroly průchodusnosti obvodů).



Měření proudu je dovoleno pouze v okruzích s maximálním napětím 250 V.

V rozsahu do „10 A“ neměřte nikdy vyšší proudy než „10 A“ a v rozsahu do „400 mA“ neměřte nikdy vyšší proudy než „400 mA“, neboť v těchto případech hrozí přepálení příslušné pojistky, která jistí příslušný měřící rozsah.

Při měření v rozsahu do 10 A (vyšší proud než 5 A) lze provádět měření pouze po dobu 10 sekund s přestávkami 15 minut mezi jednotlivými měřenimi za účelem ochlazení do přístroje zabudovaného bočníku.



Pokud provádíte měření odporu, dávejte pozor na to, aby měřící body (vývody), kterých se dotýkáte měřicími hroty, nebyly pokryty nečistotou, olejem, pájecím lakem (kalafunou) nebo podobnými látkami. Takovéto okolnosti mohou měření zkreslit.



Při měření odporu, při testování diod, zajistěte, aby veškeré části obvodů, zapojení a součásti jakož i měřené objekty (rezistory, diody) nebyly pod napětím. Veškeré okolní kondenzátory (kapacity), které se nacházejí v zapojení, musejí být vypity.

Totéž platí i pro provádění akustické kontroly průchodusnosti obvodů (například při kontrol pojistek nebo kabelů).

a) Měření stejnosměrných a střídavých napětí

Funkce automatického přepínání měřících rozsahů

Při měření stejnosměrných a střídavých napětí je standardně zapnuta funkce automatického nastavení vhodného měřícího rozsahu (Auto Range).

Tento režim automatického nastavení vhodného měřícího rozsahu můžete deaktivovat následujícím způsobem: Postupným krátkým tisknutím tlačítka „SELECT“ můžete zvolit ručně následující měřící rozsahy:

4 V / 40 V / 400 V / 600 V (v režimu měření stejnosměrných napětí)

nebo

400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V (v režimu měření střídavých napětí)

Opětovné přepnutí měřícího přístroje do režimu automatického nastavení vhodného měřícího rozsahu (Auto Range) provedete dlouhým stisknutím tlačítka „SELECT“ (asi 2 sekundy)

Měření stejnosměrných napětí (DC)

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „V “.
2. Zapojte konektory měřících kabelů do přístroje správnou polaritou. Konektor červeného měřícího kabelu zatrče do zdírky „mA µA Ω V “, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“. Zkontrolujte správný kontakt banánek meřících kabelů ve zdírkách na přístroji.
3. Dotkněte se měřicími hroty měřeného objektu (paralelně) nebo propojte oba měřící kably s měřeným objektem (baterie, zátěž, zapojení atd.).
4. Odečtěte naměřenou hodnotu stejnosměrného napětí na displeji přístroje.

Pokud se při měření stejnosměrného napětí objeví na displeji přístroje před naměřenou hodnotou znaménko „-“ (minus), má změřené napětí zápornou hodnotu nebo jste zapojili do zdírky na přístroji konektory (banánky) měřících kabelů nesprávnou polaritou. Konektor červeného měřícího kabelu jste zapojili do zdírky „COM“ a konektor černého měřícího kabelu jste zapojili do zdírky „mA µA Ω V “.

5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „OFF“.

Měření střídavých napětí (AC)

1. Zapněte měřící přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „V “.
2. Zapojte konektory měřících kabelů do přístroje správnou polaritou (při měření střídavých napětí nezáleží na polaritě zapojení konektorů měřících kabelů). Konektor červeného měřícího kabelu zatrče do zdírky „mA µA Ω V “, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“. Zkontrolujte správný kontakt banánek meřících kabelů ve zdírkách na přístroji.
3. Dotkněte se měřicími hroty měřeného objektu (paralelně) nebo propojte oba měřící kably s měřeným objektem (generátor, zapojení atd.).
4. Odečtěte naměřenou hodnotu střídavého napětí na displeji přístroje.
5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „OFF“.

b) Měření stejnosměrných a střídavých proudů



Nikdy nepřekračujte maximální povolené vstupní veličiny. Měření proudu je dovoleno pouze v okruzích s maximálním napětím 250 V.

V rozsahu do „10 A“ neměřte nikdy vyšší proudy než „10 A“ a v rozsahu do „400 mA“ neměřte nikdy vyšší proudy než „200 mA“, neboť v těchto případech hrozí přepálení příslušné pojistky, která jistí příslušný měřící rozsah.

Při měření v rozsahu do 10 A (vyšší proud než 5 A) lze provádět měření pouze po dobu 10 sekund s přestávkami 15 minut mezi jednotlivými měřeniami za účelem ochlazení do přístroje zabudovaného bočníku.



Každé měření proudu začínejte vždy na nejvyšším měřícím rozsahu. Poté můžete provést přepnutí otočným přepínačem na nižší rozsah (aby bylo měření přesnější).

Před přepnutím otočného přepínače na nižší měřící rozsah odpojte vždy hrotu měřicích kabelů od měřeného objektu.

Měření stejnosměrného proudu (DC)

a) Měření proudu v rozsahu „od 400 mA do 10 A“:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „A “.
2. Zapojte konektory měřicích kabelů do přístroje správnou polaritou. Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „10A max“, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“. Zkontrolujte správný kontakt banánků měřicích kabelů ve zdírkách na přístroji.

b) Měření proudu v rozsahu „od 4000 µA do 400 mA“:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „mA “.
2. Zapojte konektory měřicích kabelů do přístroje správnou polaritou. Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „mA µA Ω V “, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“. Zkontrolujte správný kontakt banánků měřicích kabelů ve zdírkách na přístroji.

c) Měření proudu v rozsahu „do 4000 µA“:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „µA “.
2. Zapojte konektory měřicích kabelů do přístroje správnou polaritou. Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „mA µA Ω V “, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“. Zkontrolujte správný kontakt banánků měřicích kabelů ve zdírkách na přístroji.

3. Propojte oba měřicí hrotu do série s měřeným objektem (obvod, zapojení atd.).

4. Odečtěte naměřenou hodnotu stejnosměrného proudu na displeji přístroje.

Pokud se při měření stejnosměrného proudu objeví na displeji přístroje před naměřenou hodnotou znaménko „-“ (minus), má změřený proud zápornou hodnotu nebo jste zapojili do zdírek na přístroji konektory (banánky) měřicích kabelů nesprávnou polaritou. Konektor červeného měřicího kabelu jste zapojili do zdírky „COM“ a konektor černého měřicího kabelu jste zapojili do zdírky „10A max“ nebo do zdírky „mA µA Ω V “.

5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „OFF“.

Měření střídavého proudu (AC)

a) Měření proudu v rozsahu „od 400 mA do 10 A“:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „A “. Stiskněte na měřicím přístroji tlačítko „SELECT“. Tím přepnete měřicí přístroj do režimu měření střídavého proudu.
2. Zapojte konektory měřicích kabelů do přístroje správnou polaritou. Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „10A max“, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“. Zkontrolujte správný kontakt banánků měřicích kabelů ve zdírkách na přístroji.

b) Měření proudu v rozsahu „od 4000 µA do 400 mA“:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „mA “. Stiskněte na měřicím přístroji tlačítko „SELECT“. Tím přepnete měřicí přístroj do režimu měření střídavého proudu.
2. Zapojte konektory měřicích kabelů do přístroje správnou polaritou. Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „mA µA Ω V “, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“. Zkontrolujte správný kontakt banánků měřicích kabelů ve zdírkách na přístroji.

c) Měření proudu v rozsahu „do 4000 µA“:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „µA “. Stiskněte na měřicím přístroji tlačítko „SELECT“. Tím přepnete měřicí přístroj do režimu měření střídavého proudu.
2. Zapojte konektory měřicích kabelů do přístroje správnou polaritou. Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „mA µA Ω V “, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“. Zkontrolujte správný kontakt banánků měřicích kabelů ve zdírkách na přístroji.
3. Propojte oba měřicí hrotu do série s měřeným objektem (obvod, zapojení atd.).
4. Odečtěte naměřenou hodnotu střídavého proudu na displeji přístroje.
5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „OFF“.

c) Měření velikosti odporu (rezistorů)

! Zajistěte, aby veškeré části obvodu, zapojení a součásti jakož i měřené objekty (rezistory) nebyly pod napětím. Veškeré okolní kondenzátory (kapacity), které se nacházejí v zapojení, musejí být vzbuzeny.

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „Ω“.
2. Zatrče konektor červeného měřicího kabelu do zdírky „mA µA Ω V “, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“.
3. Zkontrolujte oba měřicí kably, zda vedou proud tak, že vytvoříte mezi oběma měřicími hrotu kontakt (zkrat). Na displeji přístroje by se měla zobrazit přibližně nulová hodnota odporu (0Ω).
4. Přiložte měřicí hrot paralelně k měřenému objektu (odporu, rezistoru).

Počkejte, dokud se na displeji přístroje neustálí naměřená hodnota odporu (u odporů s vyšší hodnotou než $1 M\Omega$ to může trvat několik sekund). Na displeji přístroje se poté zobrazí aktuálně naměřená hodnota odporu. Pokud se na displeji přístroje zobrazí symbol „OL“ (overload = přetečení hodnoty či přeplnění displeje), znamená to, že jste překročili měřicí rozsah nebo že je měřený obvod (okruh, rezistor) přerušen.

5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „OFF“.

d) Testování diod



Při testování diod zajistěte, aby dioda nebo obvod, do kterého je dioda zapojena, byla (byl) bezpodmínečně bez elektrického napětí. Veškeré okolní kondenzátory (kapacity), které se nacházejí v zapojení, musejí být vybitý.

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „ Ω “. Postupným krátkým tisknutím tlačítka „SELECT“ zvolte na displeji měřícího přístroje zobrazení symbolu diody „ \rightarrow “.
2. Zatrče konektor červeného měřicího kabelu do zdírky „mA μ A Ω V Hz “, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“.
3. Zkontrolujte zkratováním měřicích hrotů, zda vedou měřící kabely elektrický proud. Na displeji přístroje by se měla zobrazit nulová hodnota napětí (cca „0 V“) a z měřicího přístroje by se měl ozvat akustický signál (pípnutí).
4. **Provedte kontrolu diody nejprve v propustném směru:** Hrotom červeného kabelu se dotkněte anody diody, hrotom černého kabelu se současně dotkněte katody diody (tato bývá zpravidla označena barevným kroužkem, bodem nebo podobně). Bude-li přechod PN u kontrolované diody intaktní, naměříte u křemíkové diody v propustném směru napětí cca 0,6 V (mezi 0,5 V až 0,8 V DC). (U germaniové diody pak 0,2 až 0,4 V). Z měřicího přístroje by se měl ozvat akustický signál.

U svítivých diod naměříte v propustném směru napětí 1,2 až 1,5 V DC. Bude-li se jednat o LED s nízkou spotřebou proudu (Low-Current-LED), může testovací proud (měřící proud) přístroje tyto LED rozsvítit.



Nezměří-li přístroj v propustném směru žádné napětí, je dioda přerušená nebo jste prohodili měřicí kabely (černý kabel jste přiložili k anodě, červený ke katodě).

5. **Nyní provedte kontrolu (měření) diody v závěrném směru:** Pokud nyní měřicí hroty zaměňte (prohodíte), tedy jestliže přiložíte hrot červeného měřicího kabelu na katodu a hrot černého měřicího kabelu na anodu diody, překontrolujete tímto způsobem takzvaný závěrný směr LED (LED by neměla propouštět proud).

Objeví-li se na displeji symbol „OL“, je dioda v pořádku. Pokud se na displeji objeví nějaká hodnota napětí, pak jste v tomto případě připojili diodu nesprávným způsobem (obráceně) nebo je dioda vadná.

6. Pokud se při tomto testu v obou směrech (v propustném i závěrném) zobrazí na displeji přístroje symbol „OL“, pak je dioda vadná (přerušená).

Pokud se při tomto testu v obou směrech (v propustném i závěrném) zobrazí na displeji přístroje velmi nízká hodnota napětí nebo „0 V“, pak má kontrolovaná dioda zkrat.



7. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkcí měření do polohy „OFF“.

e) Akustická kontrola průchodnosti obvodu



Zajistěte, aby veškeré části obvodů, zapojení a součásti jakož i měřené objekty nebyly pod napětím.

Tento akustickou kontrolou rychle zjistíte, zda není například přerušeno vedení (kabely), zkонтrolujete pojistky, žárovky atd. Bude-li mít měřený objekt nižší odpor než 10 Ω , ozve se z přístroje akustický signál a na displeji přístroje odcítete hodnotu odporu kontrolovaného objektu.

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „ Ω “. Postupným krátkým tisknutím tlačítka „SELECT“ zvolte na displeji měřícího přístroje zobrazení symbolu „ $\bullet\bullet$ “.
2. Zatrče konektor červeného měřicího kabelu do zdírky „mA μ A Ω V Hz “, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „COM“.
3. Zkontrolujte zkratováním měřicích hrotů, zda vedou měřící kabely elektrický proud. Na displeji přístroje by se měla zobrazit nulová hodnota napětí (cca „0 V“) a z měřicího přístroje by se měl ozvat akustický signál (pípnutí).
4. Připojte paralelně k měřenému objektu (například k pojistce) měřicí kabely (přiložte měřicí hroty k měřenému objektu).
5. Z měřicího přístroje se ozve trvale znějící akustický signál (pípnání), pokud bude průchozí odpor obvodu nižší než cca „10 Ω “. Kromě toho se na displeji přístroje zobrazí naměřená hodnota napětí ve voltech. Pokud se na displeji přístroje zobrazí „OL“ (overload = pletečení hodnoty či přeplnění displeje), znamená to, že je kontrolovaný obvod přerušen.
6. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkcí měření do polohy „OFF“.

f) Bezkontaktní zkoušečka (detektor) střídavého napětí (NCV)

Tento bezkontaktní způsob detekce střídavého napětí NCV (Non-Contact Voltage) zjistí přítomnost střídavého napětí 230 V po přiblížení horní strany přístroje ke zdroji střídavého napětí (například k síťové zásuvce, ke kabelům elektrického vedení atd.). Tato funkce slouží pouze jako orientační pomůcka před provedením dalších měření. Detektor (senzor) „NCV“ slouží k rychlému zjištění střídavého napětí, nikoliv přímo ke kontaktnímu měření.

1. Odpojte od přístroje měřicí kabely.
2. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „NCV“. Na displeji měřícího přístroje se zobrazí symbol „NCV“.
3. K zjištění střídavého napětí 230 V stačí přiblížení horní strany přístroje k zásuvce nebo ke kabelu na vzdálenost max. 5 mm. U zkroucených kabelů Vám doporučujeme provést tuto kontrolu posunováním horní strany přístroje po povrchu kabelu 20 až 30 cm.
4. Zjistí-li měřicí přístroj přítomnost střídavého napětí, ozve se z něho akustický signál.
5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkcí měření do polohy „OFF“.

g) Měření kapacity kondenzátorů

 Zajistěte, aby veškeré části obvodů, zapojení a součásti jakož i měřené objekty nebyly při měření kapacity kondenzátorů pod napětím. Před měřením provedte vybití měřeného kondenzátoru (zkratováním jeho kontaktů).

Při měření kapacity elektrolytických kondenzátorů dejte pozor na polaritu jejich kontaktů (vývodů) plus (+) a minus (-).

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „**Hz**“. Postupným krátkým tisknutím tlačítka „**SELECT**“ zvolte na displeji měřicího přístroje zobrazení symbolu „**••**“.
2. Zatrče konektor červeného měřicího kabelu do zdírky „**mA µA Ω V Hz**“, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „**COM**“.
3. Při volně položených měřicích kabelech (bez přiložení měřicích hrotů ke kontaktům testovaného kondenzátoru) se může na displeji přístroje zobrazit nějaká hodnota kapacity, například 10 nF. V tomto případě stiskněte krátce tlačítko „**SELECT**“. Po stisknutí tohoto tlačítka vynulujete zobrazenou hodnotu kapacity na displeji měřicího přístroje (jedná se druhou funkci měření relativní hodnoty „**REL**“). Po vynulování této hodnoty stiskněte znovu krátce tlačítko „**SELECT**“.
4. Dotkněte se měřicími hroty měřeného objektu (kontaktů kondenzátoru) nebo propojte měřicí kably s měřeným objektem (testovaný kondenzátor nesmí být v žádném případě pod napětím a musí být vybitý).
5. Na displeji měřicího přístroje se po určité době zobrazí naměřená hodnota kapacity kondenzátoru. U kondenzátorů s vyšší kapacitou než 40 µF to může trvat několik sekund. Objeví-li se na displeji měřicího přístroje symbol **OL**, je kondenzátor přerušen nebo je jeho kapacita příliš vysoká.
6. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „**OFF**“.

h) Měření frekvence (kmitočtu)

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „**Hz**“. Na displeji přístroje se zobrazí symbol měření frekvence „**Hz**“.
2. Zatrče konektor červeného měřicího kabelu do zdírky „**mA µA Ω V Hz**“, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „**COM**“.
3. Dotkněte se měřicími hroty měřeného objektu (signální generátor, zapojení atd.).
4. Odečtěte naměřenou hodnotu frekvence na displeji přístroje.
5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „**OFF**“.

i) Měření střidy impulsů (DUTY CYCLE)

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „**Hz**“. Stiskněte krátce tlačítko „**SELECT**“. Tím přepnete měřicí přístroj do režimu měření střidy impulsů v procentech (%).
2. Zatrče konektor červeného měřicího kabelu do zdírky „**mA µA Ω V Hz**“, konektor černého kabelu zapojte do zdírky „**COM**“.
3. Dotkněte se měřicími hroty měřeného objektu (signální generátor, zapojení atd.).
4. Odečtěte naměřenou hodnotu střidy impulsů na displeji přístroje.
5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „**OFF**“.

11. Případné závady měřicího přístroje a jejich odstranění

Tento měřicí přístroj byl zkonstruován podle nejnovějšího stavu techniky. Přesto se však mohou objevit problémy nebo závady. Z tohoto důvodu popisujeme v následující tabulce, jak některé z těchto poruch a závad sami a poměrně snadno odstraníte. Dodržujte přitom bezpodmínečně bezpečnostní předpisy!

Závada	Možná příčina a její odstranění
Nelze provádět žádné měření:	Mají měřicí kably pevný kontakt ve zdírkách přístroje? Není již zcela vybitá baterie?
Nelze provádět měření proudu:	Nedošlo k přepálení pojistky obvodu měření proudu?
Nedochází k žádné změně naměřených hodnot:	Připojili jste měřicí kably do správných zdírek? Zvolili jste správný způsob měření (AC / DC)? Nestiskli jste náhodou tlačítko „ HOLD “?



Jiné opravy (než výše uvedené) mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci v autorizovaném servisu.

12. Údržba měřicího přístroje

Tento přístroj kromě občasné výměny baterie, případné výměny pojistek a příležitostného čištění nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud provedete na přístroji vlastní změny (úpravy) nebo opravy, zanikne nárok na záruku. K čištění měřicího přístroje nebo okénka displeje používejte čistý, antistatický a suchý čistící hadřík bez žmolků a chloupků.



K čištění přístroje nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (sodu písek), benzín, alkohol nebo podobné látky (chemická rozpouštědla, ředitla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výparý těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění přístroje též nepoužívejte v žádném případě nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod.

13. Technické údaje, rozsahy měření a rozlišení naměřených hodnot

Technické údaje

Vstupní odpor (impedance):	Vyšší než 10 MΩ (DC), vyšší než 4,5 MΩ (AC)
Četnost měření:	2 až 3 měření za sekundu
Délka měřicích kabelů:	75 cm
Napájení:	Baterie 9 V
Provozní / skladovací teplota:	0 °C až + 40 °C / - 10 °C až + 50 °C
Relativní vlhkost vzduchu:	< 75 %, nekondenzující
Hmotnost:	cca 200 g
Rozměry (Š x V x H):	75 x 150 x 38 mm

Rozsahy měření a rozlišení naměřených hodnot

Měření stejnosměrného napětí, ochrana proti přepětí: 600 V (vnitřní odpor 10 MΩ)

Rozsah	Rozlišení
4,000 V	1 mV
40,00 V	10 mV
400,0 V	100 mV
600 V	1 V

Měření střídavého napětí, ochr. proti přepětí: 600 V (vnitřní odpor 4,5 MΩ)

Rozsah	Rozlišení
400,0 mV	0,1 mV
4,000 V	1 mV
40,00 V	10 mV
400,0 V	100 mV
600 V	1 V

Měření stejnosměrného a střídavého proudu, ochrana proti přepětí: pojistky

Rozsah	Rozlišení
400 µA	0,1 µA
4000 µA	1 µA
40 mA	0,1 µA
400 mA	0,1 mA
4 A	1 mA
10 A	10 mA

Měření odporů (rezistorů)

Rozsah	Rozlišení
400 Ω	0,1 Ω
4000 Ω	1 Ω
40 kΩ	10 Ω
400 kΩ	100 Ω
4 MΩ	1 kΩ
40 MΩ	10 kΩ

Test diod a akustická kontrola průchodnosti obvodů

Zkušební napětí (test diod)	1,5 V
Spuštění akustického signálu	1 mV ($\leq 10 \Omega$)

Měření kapacity kondenzátorů

Rozsah	Rozlišení
40 nF	10 pF
400 nF	100 pF
4 µF	1 nF
40 µF	10 nF
100 µF	100 nF

Měření frekvence

Rozsah	Rozlišení
10 Hz až 10 MHz	0,001 Hz – 0,001 MHz

Citlivost (<1 MHz / > 1 MHz): 300 / 600 mV; amplituda: max. 30 Vef (rms)

Měření střídy impulsů

Rozsah	Rozlišení
0,1 až 99,9 %	0,1 %

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoli druhy kopí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku!
Změny vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KU/05/2013