

**VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka
s odlehčením tahu)
VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelová průchodka s vnějším soustředným odlehčením tahu (upínací čelisti), IP 54

Všeobecné objednací údaje

Typ	VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
Objednací číslo	1778460000
Verze	VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248161478
Mnž.	50 ks

VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu) VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	34 mm	Délka (v palcích)	1,339 inch
Čistá hmotnost	49,42 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	24 mm	AF velikost 2	22 mm
Délka závitu	6 mm	Kabelové vývodky	metrické
Materiál	Mosaz poniklovaná	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP54	Stupeň krytí s GWDR	IP65
Těsnění	NBR	Upínací rozsah, odlehčení, max.	14 mm
Upínací rozsah, odlehčení, min.	8,5 mm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	12 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	12 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	8 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	8 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	12,5 mm
Vnější průměr kabelu, min.	6,5 mm	Vnější závit	M 20

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD