Výtah z online katalogu

# PCV 4/ 3-G-7,62

Obj.č.:: 1804690

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1804690

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, Pojistná příruba: příslušenství č. výr. 1827570

| Údaje | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 046132 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,00561 kg |
| Informace v katalogu | Strana 517 (CAT-1-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

| | |
|---|---|
| Délka | 14,3 mm |
| Měřítko rastru | 7,62 mm |
| Rozměr a | 15,24 mm |
| Počet pólů | 3 |

| | |
|---|---|
| rozměry kolíku | 1 x 0,8 mm |
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,3 mm |

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Rodina výrobků | PCV 4/..-G |
| skupina izolačního materiálu | I |
| zatěžovací rázové napětí (III/3) | 6 kV |
| zatěžovací rázové napětí (III/2) | 6 kV |
| zatěžovací rázové napětí (II/2) | 6 kV |
| jmenovité napětí (III/2) | 630 V |
| jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
| Přípojka podle normy | EN-VDE |
| Jmenovitý proud $I_N$ | 20 A |
| Jmenovité napětí $U_N$ | 400 V |
| Zatěžovací proud maximální | 20 A |
| Izolační materiál | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Barva | zelená |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B | 20 A |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C | 20 A |

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: CSA, cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, LR, RS

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Montáž** | | |
| 1827570 | BF-PC 4 | Pojistná příruba, je osazena vpravo i vlevo na kontaktních lištách, k sešroubování s PC 4/...-STF-7,62 |
| **Značení** | | |
| 1051993 | B-STIFT | Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm |
| 0804549 | SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm |
| 0805153 | SK 7,62/3,8:SO | Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm |
| 0803906 | SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT | Označovací karty, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Office-Drucksysteme, Způsob montáže: Lepení |
| **Zástrčka / adaptér** | | |
| 1600027 | CP-HCC 4 | Kódovací profil, Barva: červená |

## Další výrobky


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Obecně** | | |
| 1848902 | PC 4 HV/ 3-ST-7,62 | Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| 1882382 | PC 4 HV/ 3-STF-7,62 | Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| 1804917 | PC 4/ 3-ST-7,62 | Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| 1828252 | PC 4/ 3-STF-7,62 | Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| 1840188 | PCC 4/ 3-ST-7,62 | Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty |

## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Výkres v měřítku



## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.