

**Šroubové svorníkové svorky  
WQL 2 WF10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Klippon® Connect s technologií připojovacího svorníku**

Naše připojovací svorníky představují zavedenou a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí. Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují vysokou produktivitu při plánování a instalaci a udržitelnou bezpečnost při provozu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ             | WQL 2 WF10                                                       |
| Objednací číslo | <a href="#">1781010000</a>                                       |
| Verze           | Šroubové svorníkové svorky, Spojovací konektor,<br>Počet pólů: 2 |
| GTIN (EAN)      | 4032248219421                                                    |
| Mnž.            | 5 ks                                                             |

## Šroubové svorníkové svorky WQL 2 WF10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 25 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,984 inch |
| Výška          | 61,8 mm | Výška (v palcích)   | 2,433 inch |
| Hloubka        | 4 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,157 inch |
| Čistá hmotnost | 48,01 g |                     |            |

### Teploty

|                          |               |                          |       |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C         | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota       | 10 °C...40 °C |                          |       |

### Údaje materiálu

|          |             |         |      |
|----------|-------------|---------|------|
| Materiál | Měď – zinek | Barevný | Šedá |
|----------|-------------|---------|------|

### Další technická data

|              |               |                                       |    |
|--------------|---------------|---------------------------------------|----|
| Typ upevnění | Přišroubováno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
|--------------|---------------|---------------------------------------|----|

### Data hodnocení

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 269 A |
|-----------------|-------|

### Rozměry

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Rozteč v mm (P) | 10,16 mm |
|-----------------|----------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |