Výtah z online katalogu

ZFKDS 4-10

Obj.č.:: 1907539

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907539

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 32 A, Jmenovité napětí: 630 V, Rozteč: 10 mm, Počet pólů: 1, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 45 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Údaje	
EAN	4 017918 193904
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00589 kg
Informace v katalogu	Strana 477 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	29 mm
Měřítko rastru	10 mm
Počet pólů	1
rozměry kolíku	1,0 x 1,4 mm

průměr vyvrtaného otvoru	1,8 mm

Technická data

Rodina výrobků	ZFKDS(A) 4
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
Jmenovité napětí (III/3)	630 V
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	32 A
jmenovitý průřez	4 mm²
Zatěžovací proud maximální	32 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A4
Délka odstranění izolace	10 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	30 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	30 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	5 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	4 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	4 mm²

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
AWG podle UL/CUL min	24
AWG podle UL/CUL max	10

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1928495	FL-ZFKDS 4	Pár přírub, aretovatelný na řadu jednotlivých svornic
1928521	RZ-ZFKDS 4	Rastrový mezikus, 2,5 mm široký
Můstky		
1928398	FBSK 2-10	Můstek, plně izolovaný, 10 mm rozteč, 2pólový
1928408	FBSK 3-10	Můstek, plně izolovaný, 10 mm rozteč, 3pólový
1928411	FBSK 4-10	Můstek, plně izolovaný, 10 mm rozteč, 4pólový
1928424	FBSK 5-10	Můstek, plně izolovaný, 10 mm rozteč, 5pólový
1928437	FBSK 10-10	Můstek, plně izolovaný, 10 mm rozteč, 10pólový
Nářadí		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Obecně		
1907542	ZFKDSA 4- 9	Ukončovací svorka, 9 mm široká, potřebná na konci řady svorek

Značení

1051993	B-STIFT	Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
0805179	SK 10/5:SO	Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 10 mm
0803922	SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	Označovací karty, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Office-Drucksysteme, Způsob montáže: Lepení
1053014	ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN	Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 991-1000, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm

Zástrčka / adaptér

0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku

Obecně


1907542	ZFKDSA 4- 9	Ukončovací svorka, 9 mm široká, potřebná na konci řady svorek

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.