Výtah z online katalogu

PC 4/ 6-ST-7,62

Obj.č.:: 1804946

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1804946

Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 6, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	4 017918 046385
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,02452 kg
Informace v katalogu	Strana 512 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 11.02.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Výška	18,1 mm
Měřítko rastru	7,62 mm
Rozměr a	38,1 mm
Počet pólů	6
Závit šroubu	M3

Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

Technická data

Rodina výrobků	PC 4/..-ST
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	20 A
Jmenovité napětí U_N	400 V
jmenovitý průřez	4 mm²
Zatěžovací proud maximální	20 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A4
Délka odstranění izolace	7 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	20 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	20 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	5 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	4 mm²

Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	4 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,5 mm²
	2,5 mm²
AWG podle UL/CUL min	30
AWG podle UL/CUL max	10

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace CSA, cULus Recognized, GOST, BV, RS

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Obecně

1837227	KGG-PC 4/ 3	Kryt kabelu, Měřítko rastru: 0 mm, Počet pólů: 3, Rozměr a: 24,66 mm, Barva: zelená
1837324	KGG-PC 4/ 3-F	Kryt kabelu, Měřítko rastru: 0 mm, Počet pólů: 3, Rozměr a: 24,66 mm, Barva: zelená
1837256	KGS-PC 4/ 6	Kryt kabelu, Měřítko rastru: 0 mm, Počet pólů: 6, Rozměr a: 47,52 mm, Barva: zelená
1837353	KGS-PC 4/ 6-F	Kryt kabelu, Měřítko rastru: 0 mm, Počet pólů: 6, Rozměr a: 47,52 mm, Barva: zelená

Značení

1051993	B-STIFT	Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm
0805153	SK 7,62/3,8:SO	Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm
0803906	SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	Označovací karty, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Office-Drucksysteme, Způsob montáže: Lepení

Zástrčka / adaptér

1600027	CP-HCC 4	Kódovací profil, Barva: červená

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku

Obecně


1849998	PCVK 4-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 1, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1876246	PCVK 4-7,62-PE	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 1, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelenožlutá
1838381	UPCV3K 4-G-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 1, Měřítko rastru: 7,62 mm, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! Upevňovací příruba: Příslušenství Obj.č. 1881202

Výkres/schéma

Diagram




Zátěžová křivka pro: PC 4/..-ST-7,62 s PC 4/..-G-7,62



Zátěžová křivka pro: PC 4/..-ST-7,62 s PCV 4/..-G-7,62

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.