

**VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek)
VG M20-K68 SKS 6-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelové průchodky se spirálovou ochranou proti ohnutí
speciálně pro pružná připojení

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M20-K68 SKS 6-12
Objednací číslo	1778860000
Verze	VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek), Kabelové těsnění, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248161874
Mnž.	50 ks

VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek) VG M20-K68 SKS 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	101,5 mm	Délka (v palcích)	3,996 inch
Čistá hmotnost	17,62 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	24 mm	Délka závitu	11 mm
Kabelové vývodky	metrické	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)	Těsnění	CR
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	2 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	5,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	4,5 Nm
Vnější průměr kabelu, max.	12 mm	Vnější průměr kabelu, min.	6 mm
Vnější závit	M 20		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9,1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD