

**Šroubové svorníkové svorky
WTW WF6-WF12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií připojovacího
svorníku**

Naše připojovací svorníky představují zavedenou
a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí.
Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují
vysokou produktivitu při plánování a instalaci
a udržitelnou bezpečnost při provozu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW WF6-WF12
Objednací číslo	1781240000
Verze	Šroubové svorníkové svorky, Předělová deska, Tmavě béžová, 2.5 mm
GTIN (EAN)	4032248241156
Mnž.	20 ks

Šroubové svorníkové svorky WTW WF6-WF12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	2,5 mm	Šířka (v palcích)	0,098 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Hloubka	48 mm	Hloubka (v palcích)	1,89 inch
Rozměr při montáži – šířka	2 mm	Čistá hmotnost	3,81 g

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	Koncová a mezilehlá deska
-------	---------------------------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Příchytka	Ne
-------------------	--------------	-----------	----

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks