Výtah z online katalogu

IPCV 5/ 4-G-7,62

Obj.č.:: 1708844

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1708844

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 41 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

Údaje	
EAN	4 046356 089784
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01076 kg
Informace v katalogu	Strana 542 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 11.08.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	12,8 mm
Měřítko rastru	7,62 mm
Rozměr a	22,86 mm
Počet pólů	4
rozměry kolíku	1,2x0,8

vzdálenost kolíků	7,62 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm

Technická data

Rodina výrobků	IPCV 5/..-G
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	41 A
Jmenovité napětí U_N	630 V
Zatěžovací proud maximální	41 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	41 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	41 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	5 A

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.