

**Systémy označování  
PJ PRO TNTK INK M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

PrintJet zvedá laťku pro průmyslové značení díky vysoce kvalitnímu tisku a skvělé odolnosti proti rozmazání a poškrábání. Plottery MCP Plus a MCP Basic nabízejí vysokou flexibilitu; můžete tisknout na více než 200 různých typů značek ve formátu MultiCard. Řada Thermotransfer je ideálním systémem pro tisk štítků a smršťovacích spojek ve vynikající tiskové kvalitě.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Typ             | PJ PRO TNTK INK M                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">1027060000</a>                        |
| Verze           | Systémy označování, Inkoustová nádržka, Purpurová |
| GTIN (EAN)      | 4032248752843                                     |
| Mnž.            | 1 ks                                              |

**Systémy označování  
PJ PRO TNTK INK M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 100 g |
|----------------|-------|

**Systémy značení**

|                 |                   |                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Palivový systém | Typ               | Inkoustová kazeta pro tiskárnu PrintJet PRO, purpurová |
|                 | Inkoustová kazeta |                                                        |

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001694    | ETIM 4.0   | EC001694    |
| ETIM 5.0   | EC001694    | ETIM 6.0   | EC001694    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 19-03-90-90 |
| eClass 6.2 | 19-14-06-05 | eClass 7.1 | 19-14-06-05 |
| eClass 8.1 | 19-14-06-05 | eClass 9,1 | 19-14-06-05 |
| eClass 9.0 | 19-14-92-90 |            |             |

**Osvědčení**

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

**Soubory ke stažení**

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> |
| Technické údaje         | <a href="#">WSCAD</a>                                                     |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">PJ_PRO</a>                                                    |