

MKDSV 5/ 3-9,5

Obj.č.: 1710069


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1710069>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 32 A, Jmenovité napětí: 1000 V, Rozteč: 9,52 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Barva: zelená, Abychom se vyhnuli tolerancím mezi svorkami a deskou plošných spojů, mělo by se u počtu pólů nad 30 provést přerušení.

Údaje

EAN	 4 017918 315344
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00963 kg
Informace v katalogu	Strana 443 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Měřítka rastru	9,52 mm
Rozměr a	19,04 mm
Počet pólů	3

rozměry kolíku	0,9 x 0,9 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm

Technická data

Rodina výrobků	MKDSV 5
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
Jmenovité napětí (III/3)	690 V
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	32 A
jmenovitý průřez	4 mm ²
Zatěžovací proud maximální	32 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A4
Délka odstranění izolace	8 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	30 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	30 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	5 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²

Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastického pouzdra max.	0,25 mm ²
	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	2,5 mm ²
AWG podle UL/CUL min	30
AWG podle UL/CUL max	10

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.